

COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségvizsgáló, típus: 1156
Rendelési szám	9204230000
Típus	COMBI CHECK 2MM
GTIN (EAN)	4032248616497
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Rendelkezésre álló egység	2021-01-31
Helyettesítő termék	9918860000

A létrehozás dátuma 2024. április 28. 18:29:44 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 204 g

Műszaki adatok

Árucikk leírása Feszültségvizsgáló, max.
690 V/ 100 Hz, LED

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség kijelző	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC feszültség mérési tartomány	6-690 V
Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Csúcsfeszültség ellenállás	8 kV
DC-feszültség kijelző	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	DC-feszültség mérési tartomány	690 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen - látható + hallható	Frekvenciatartomány, max.	100 Hz
Frekvenciatartomány, min.	0 Hz	Kijelző	LED
Mérési tartomány kategória	CAT III - 690V/ CAT IV - 400V	Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC
Névleges feszültség, min.	6 V	Szigetelésvizsgálat	6 kV
Védelmi osztály	IP65	Üzemi hőmérséklet, max.	45 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)
Kiadványok