

## IE-CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kék késkazettával ellátott CST a lehető legjobb csupaszolást eredményezi.

A kék kétlépcsős késkazetta különösen alkalmas Ethernet-kábelekhez. Használatával időt takaríthat meg és optimális csupaszolást végezhet.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám	<a href="#">9204350000</a>
Típus	IE-CST
GTIN (EAN)	4032248653072
Qty.	1 Stück

## IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1,024 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Nettó tömeg	69,58 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám koaxiális és kerek adatkábelekhez
-----------------	---

## Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Koaxiális adat és kerek kábelek	Max. vezetékátmérő	8 mm
Min. vezetékátmérő	2,5 mm	Vágási mélység	állítható

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	IE-CST including blade cassette (9032020000), adjusted to Weidmüller Ethernet cable.
------------------	--

## Letöltések


Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## IE-CST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## IE-CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

## Általános rendelési adatok

Típus	SCHA CST	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6032060000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4008190136932	
Qty.	1 Stück	
Típus	SCHRAUBENDREHER CST	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6005720000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4008190206086	
Qty.	1 Stück	
Típus	EINSTELLBLOCK CST	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6005800000</a>	Tartozékok, Állítótömb
GTIN (EAN)	4008190209681	
Qty.	1 Stück	
Típus	MEKA BL CST	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6032020000</a>	Tartozékok, Késkazetta
GTIN (EAN)	4008190153236	
Qty.	1 Stück	