

## LAN USB TESTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los comprobadores de continuidad, provistos de una caja totalmente aislada de plástico irrompible y resistente a los impactos, resultan ideales para su uso diario, incluso en condiciones desfavorables. La lámpara integrada facilita la identificación de los cables defectuosos de una manera rápida y segura. Los resultados de la prueba de continuidad pueden indicarse tanto de modo visual como de modo acústico.

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas de prueba, Comprobador de paso para cables de datos
Código	<a href="#">9205400000</a>
Tipo	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 18 de mayo de 2024 11:03:58 CEST

## LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	65 mm	Profundidad (pulgadas)	2,559 inch
Altura	27 mm	Altura (pulgadas)	1,063 inch
Anchura	135 mm	Anchura (pulgadas)	5,315 inch
Peso neto	355 g		

## Datos técnicos

Descripción del artículo	Comprobadores de continuidad
--------------------------	------------------------------

## Aparatos de medición y de prueba

Alimentación	Batería monobloc de 9V	Dimensiones Remotebox	65 x 28 x 27 mm
Indicación	LED	Longitud de cable a testear, máx.	1.000 m
Peso Remotebox	30 g	Tipo de conexión	RJ45, USB A, USB B
Tipo de protección	IP44	Zumbador	No
revisado y aprobado según....	EN/IEC 61010		

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ECLASS 9.0	27-20-11-08	ECLASS 9.1	27-20-03-90
ECLASS 10.0	27-20-11-08	ECLASS 11.0	27-20-11-08
ECLASS 12.0	27-20-11-08	ECLASS 13.0	27-20-11-08

## Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">Manual</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folleto	

**LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**



**LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accesorios****Accesorios**

Accesorios para equipo de comprobación y medición

**Datos generales para pedido**

Tipo	BLOCKBATTERIE 9V	Versión
Código	<a href="#">9004810000</a>	Herramientas de prueba, Batería
GTIN (EAN)	4008190050665	
Cantidad	1 Pieza	