

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgálat eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Szakadásvizsgáló adatkábelekhöz
Rendelési szám	9205400000
Típus	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Qty.	1 Stück

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	65 mm	Mélység (coll)	2,559 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1,063 inch
Szélesség	135 mm	Szélesség (coll)	5,315 inch
Nettó tömeg	355 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szakadásvizsgáló
-----------------	------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010	Buzzer	Nem
Csatlakozás típusa	RJ45, USB A, USB B	Kijelző	LED
Tápellátás	9 V laposelem	Távvezérlő doboz méretei	65 x 28 x 27 mm
Távvezérlő doboz tömege	30 g	Vizsgálható kábelhossz, max.	1 000 m
Védelmi osztály	IP44		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ECLASS 9.0	27-20-11-08	ECLASS 9,1	27-20-03-90
ECLASS 10.0	27-20-11-08	ECLASS 11.0	27-20-11-08
ECLASS 12.0	27-20-11-08	ECLASS 13.0	27-20-11-08

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok

Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez



Általános rendelési adatok

Típus	BLOCKBATTERIE 9V	Verzió
Rendelési szám	6004810000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190050665	
Qty.	1 Stück	