

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kretsprovarnas helisolerade plastinkapslingar är slag- och bryttåliga och därigenom speciellt lämpliga för daglig användning, även i tuffa miljöer. Den inbyggda ficklampan hjälper till att snabbt och säkert hitta defekta ledningar. Kretsprovningen kan både visas akustiskt och optiskt.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Testverktyg, Genomgångstestare för datakabel
Art.nr.	9205400000
Typ	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Förp.	1 Stück

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	65 mm	Byggdjup (tum)	2,559 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1,063 inch
Bredd	135 mm	Byggbredd (tum)	5,315 inch
Nettovikt	355 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kretsprovare
--------------------	--------------

PW64 Mät- och provutrustning

Anslutningstyp	RJ45, USB A, USB B	Försörjning	9 V blockbatteri
Indikering	LED	Mått Remotebox	65 x 28 x 27 mm
Skyddsklass	IP44	Summer	Nej
Testbar kabellängd, max.	1 000 m	Vikt Remotebox	30 g
kontrollerad och godkänd enligt	EN/IEC 61010		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ECLASS 9.0	27-20-11-08	ECLASS 9.1	27-20-03-90
ECLASS 10.0	27-20-11-08	ECLASS 11.0	27-20-11-08
ECLASS 12.0	27-20-11-08	ECLASS 13.0	27-20-11-08

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

Typ	BLOCKBATTERIE 9V	Artikelbeteckning
Art.nr.	9004810000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4008190050665	
Förp.	1 Stück	