

WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Verzió	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): 20.50, Szigetelt: Nem, 192 A, Ezüstszürke
Rendelési szám	9512250000
Típus	WQV 70N/3
GTIN (EAN)	4008190403935
Qty.	5 Stück

WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	18,6 mm	Mélység (coll)	0,732 inch
Magasság	51 mm	Magasság (coll)	2,008 inch
Szélesség	9,5 mm	Szélesség (coll)	0,374 inch
Nettó tömeg	37,75 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstszürke
-------	-------------	------	-------------

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	3	Névleges áram, többpólusú	192 A
Típus	Keresztösszekötő		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-----------------	----------------------

Méretetek

Osztás, mm (P)	20,5 mm
----------------	---------

Névleges adatok

Névleges áram	192 A
---------------	-------

Általános

Pólusszám	3
-----------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

WQV 70N/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	CAD data – 36042_WQV_70N-3_DXF.dxf CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

WQV 70N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Távtartó hüvely



Általános rendelési adatok

Típus	VH 25.2/8/6.4	Verzió
Rendelési szám	1967110000	W-sorozat, Távtartó hüvely
GTIN (EAN)	4032248739196	
Qty.	5 Stück	

Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

Általános rendelési adatok

Típus	WAW 1 NEUTRAL	Verzió
Rendelési szám	6004500000	Különböző szerszámok
GTIN (EAN)	4008190053925	
Qty.	1 Stück	