


**KLIPPON K MF KIT 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Höhe: 70 mm, Breite: 33.5 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, silber
Best.-Nr.	<a href="#">9529080000</a>
Typ	KLIPPON K MF KIT 16
GTIN (EAN)	4008190916299
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 30. April 2024 01:37:51 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**KLIPPON K MF KIT 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2,756 inch
Breite	33,5 mm	Breite (inch)	1,319 inch
Nettogewicht	124 g		

**Allgemeine Angaben**

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Edelstahl 1.4301
-----------------	------------	-----------	------------------

**Allgemeine Angaben Zubehör**

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Edelstahl 1.4301
-----------------	------------	-----------	------------------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	