

## SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Mindenféle 4 és 37 mm<sup>2</sup> méretű hagyományos kábél szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

## Általános rendelési adatok

Verzió	Burkolat-csupaszológ
Rendelési szám	<a href="#">9918070000</a>
Típus	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
Qty.	1 Stück

## SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	35 mm	Mélység (coll)	1,378 inch
Magasság	29 mm	Magasság (coll)	1,142 inch
Szélesség	132 mm	Szélesség (coll)	5,197 inch
Nettó tömeg	90 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Kábelvágó 4-16 mm külső átmérőjű vezetékekhez
-----------------	--

## Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	16 mm
Min. vezetékátmérő	4 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Mindenféle 4 és 37 mm<sup>2</sup> méretű hagyományos körkábel szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

## Általános rendelési adatok

Típus	ZUB SLICER NO16-35	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6201430000</a>	Burkolat-csupaszológ
GTIN (EAN)	4032248430314	
Qty.	2 Stück	