

**VT MASTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LED-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
Best.-Nr.	<a href="#">9918880000</a>
Typ	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
VPE	1 Stück

## VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	60 mm	Tiefe (inch)	2,362 inch
Höhe	28 mm	Höhe (inch)	1,102 inch
Breite	235 mm	Breite (inch)	9,252 inch
Nettogewicht	158 g		

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Spannungsprüfer bis 690 V / 100 Hz LED
---------------------	--

## Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	LED	Anzeige Gleichspannung	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Anzeige Wechselspannung	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Arbeitstemperatur, max.	55 °C
Arbeitstemperatur, min.	-15 °C	Batterietyp	Batterie 1,5 V Typ AAA
Drehfeldrichtungsanzeige	Nein	Durchgangsprüfung	Ja - optisch + akustisch
Frequenzbereich, max.	65 Hz	Frequenzbereich, min.	0 Hz
Isolationsprüfung	6 kV	Last zuschaltbar	Nein
Messkreiskategorie	CAT III 600 V	Nennspannung, max.	690 V AC/DC
Nennspannung, min.	12 V	Schutzart	IP54
Spannungsmessbereich/AC	12-690 V	Spannungsmessbereich/DC	690 V
Spitzenspannungsfestigkeit	6 kV	geprüft und approbiert nach	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

## VT MASTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Produktänderungsmitteilung	<a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A EN</a> <a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A DE</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">BANL_manual 2pol Tester</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**VT MASTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Zubehör**

Zubehör für Prüf- und Messgeräte

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	SKAI TASCHE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2544760000</a>	Werkzeugtasche
GTIN (EAN)	4050118554724	
VPE	1 Stück	
Typ	PRSPSU	
Best.-Nr.	<a href="#">1332420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118136449	
VPE	1 Stück	
Typ	2POL TESTER ZUB	
Best.-Nr.	<a href="#">2565720000</a>	
GTIN (EAN)	4050118575279	
VPE	1 Stück	
Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9201310000</a>	Test Werkzeuge, Batterie
GTIN (EAN)	4032248421121	
VPE	2 Stück	