KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild, Abbildung ähnlich



Stromwandler zum nachträglichen Einbau
Eigenschaften:
- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
Best.-Nr.	1482020000
Typ	KCMA-18-50-1A-1VA-3
GTIN (EAN)	4050118290844
VPE	1 Stück
Hersteller	MBS AG

KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	68 mm	Tiefe (inch)	2,677 inch
Höhe	64,5 mm	Höhe (inch)	2,539 inch
Breite	41,6 mm	Breite (inch)	1,638 inch
Nettogewicht	250 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	18,5 mm
Einbauort	Einsatz in Innenräumen		

Elektrische Attribute

Bürde	1 VA	Genauigkeitsklasse	3
Primärstrom	50 A	Sekundärstrom	0...1 A

Technische Eigenschaften

Isolationsklasse	E	Kabellänge	2,5 m
Nennfrequenz	50 Hz	Schutzart	IP20
Thermischer Nenndauerstrom $I_{therminsch}$	1,2 x I_{nenn}		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – 3D drawing
Anwenderdokumentation	Instruction sheet German
Kataloge	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





