

KLIPPON CS STB 1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC EX



Helyszíni vezérlés az Ex-tanúsított Klippon®

Vezérlőállomással: kis vezérlő- és jelzőkészülékek.

Jóváhagyott műveleti és kijelző elemek rozsdamentes

acél, alumínium vagy poliszter szekrényekben.

Veszélyes környezetekben kívánja irányítani és biztosítani

munkafolyamatait. Helyszíni vezérléshez - tanúsított

Klippon® házmegoldások vezérlő- és kijelzőelemekkel.

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon vezérlő állomás (vezérlő és jelző készülék), Vezérlő- / jelzőkészülék, KLIPPON STB 1 SS, Nemesacél 1.4404 (316 L), Megvilágított nyomógombok - zöld, 2 záróérintkező, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Rendelési szám	1537290000
Típus	KLIPPON CS STB 1-2
GTIN (EAN)	4050118341430
Qty.	1 Stück
Referencia termék	1002690000
Tömszelence	1460070000

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 23:49:17 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KLIPPON CS STB 1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	81,5 mm	Mélység (coll)	3,209 inch
Mélység kiegészítő komponensekkel	96 mm	Magasság	120 mm
Magasság (coll)	4,724 inch	Szélesség	120 mm
Szélesség (coll)	4,724 inch	Rögzítési méret - szélesség	145 mm
Nettó tömeg	1 435 000 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-55 °C...+55 °C
---------------------	-----------------

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma (ATEX)	TUEV14ATEX7606X	Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO)	LMP 21.0019X		

Általános információk

1 pozíció a házban	Megvilágított nyomógombok - zöld	Érintkező kivitele	2 záróérintkező
Üzemi feszültség, max.		Üzemi áram 40 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A
	250 V	Aktuátorok	Nyomógomb
Üzemi áram 55 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A	Furatok, B oldal	1 x M25
Aktuátor színe	zöld	Vezérlő- és kijelzőelemek tömítőanyaga	EPDM
Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval	Fedélcsavarok nyomatéka	2,5 Nm
Ház tömítésének anyaga	Szilikon (VMQ)	Külső földelés	M6 földelőcsapok, rozsdamentes acél
Földelőcsap nyomatéka	7,5 Nm	Jelölés	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T°C Db
Belső földelés	M6 x 10 földelőcsapok, ráhegesztett fedél, rozsdamentes acél	Tömszelence rögzítési tartománya, min.	3 mm
Tömszelence rögzítési tartomány, max.	12 mm	Megvilágított gomb aktuátor színe	zöld
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm ²	Felületi minőség	Tükörpolírozott
Felszerelés típusa	Falra szerelés	Hőmérsékleti osztályok	T4, T5, T6
Ütésállóság	4 joule a következő szerint: IEC60079-0		
Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)		

Ház

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Furatok, B oldal	1 x M25
-------	--------------------------	------------------	---------

KLIPPON CS STB 1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9,1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Tanúsítványok

Jóváhagyások

ATEX

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	TUEV14ATEX7606X IECEXITA14.0013X INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	PI KLIPPON CS EN

KLIPPON CS STB 1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

