CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



similar to the product

Der Mini-Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 ist ein induktiver Stromwandler,
der nach dem Trafo-Prinzip für kreisrunde Primärleiter gedacht ist.
Die Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 sind wartungsfrei und für die Erfassung
von Primärströmen im Bereich von 32 A bis 64 A ausgelegt.
Auf der Sekundärseite werden diese in einen Strom von bis zu 1 A umgewandelt.
Sein wichtigster Vorteil besteht darin, dass er dank seiner geringen Abmessungen
optimal für die Verwendung in 3-Phasen-Stromkreisunterbrechern mit einem
Phasenabstand von 17,5 mm geeignet ist.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 60 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.4 VA, Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
Best.-Nr.	2556020000
Typ	CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1
GTIN (EAN)	4050118566093
VPE	1 Stück
Hersteller	MBS AG

CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	19 mm	Tiefe (inch)	0,748 inch
Höhe	46,5 mm	Höhe (inch)	1,831 inch
Breite	27,5 mm	Breite (inch)	1,083 inch
Nettogewicht	65 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	7,6 mm
Einbauort	Einsatz in Innenräumen		

Elektrische Attribute

Bürde	0,4 VA	Genauigkeitsklasse	1
Primärstrom	60 A	Sekundärstrom	0...1 A

Technische Eigenschaften

Isolationsklasse	E	Nennfrequenz	50 Hz
Thermischer Nenndauerstrom $I_{therminsch}$	1,0 x I_{nenn}		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads


Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format


CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen







CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mini- Stromwandler



Der Mini-Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 ist ein induktiver Stromwandler,
der nach dem Trafo-Prinzip für kreisrunde Primärleiter gedacht ist.
Die Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 sind wartungsfrei und für die Erfassung
von Primärströmen im Bereich von 32 A bis 64 A ausgelegt.
Auf der Sekundärseite werden diese in einen Strom von bis zu 1 A umgewandelt.
Sein wichtigster Vorteil besteht darin, dass er dank seiner geringen Abmessungen
optimal für die Verwendung in 3-Phasen-Stromkreisunterbrechern mit einem Phasenabstand von 17,5 mm geeignet ist.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CMA-CTM-7-SNAP-ON
Best.-Nr.	2525160000
GTIN (EAN)	4050118536522
VPE	1 Stück