UV66-BAS-7-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A beépített IPPC 1000 egy belépő szintű ipari panel-PC. A robusztus és tartós érintőképernyős kezelőpanelek 7" – 15,6" képátlóval, rezisztív egyérintéses vagy kapacitív többérintéses kivitelben kaphatók (BASIC vagy ADVANCED változat).

A két, „Wake on Lan" funkciót támogató Ethernet 10/100/1000 Mbps port, valamint a több USB port biztosítja az IPPC 1000 kivételes csatlakoztathatóságát. Adattárolás céljából az IPPC 1000 egy 60 GB-os SSD-meghajtót és egy CFast kártyahelyet tartalmaz külső eléréssel. Az Intel Celeron™ J1900 2 GHz 64 bites négymagos processzorral, 4 GB RAM-mal és Windows 10 IoT Enterprise 2019 operációs rendszerrel felszerelt IPPC 1000 termékcsalád számos alkalmazásban használható.

Általános rendelési adatok

Verzió	Ipari panel-PC, Kijelző méret 7", Rezisztív érintőképernyő, IP66-os mellső védelem
Rendelési szám	2676430000
Típus	UV66-BAS-7-IPPC-1001.01
GTIN (EAN)	4050118750225
Qty.	1 Stück

UV66-BAS-7-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	61,6 mm	Mélység (coll)	2,425 inch
Magasság	167 mm	Magasság (coll)	6,575 inch
Szélesség	215 mm	Szélesség (coll)	8,465 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	1 800 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +60 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Páratartalom	80 % rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)		

Equipment

Felbontás	800 x 480	Luminance	400 cd/m²
Material display	Műanyag	Méret	7"
Number of displayable colours	16 M	Szög (függőleges)	Felső: 80° / Alsó: 80°
Szög (vízszintes)	Bal: 80° / Jobb: 80°	Touch-Screen	resistive
Vázkeret anyaga	Alumínium		

System data

Interfészek elöl	1x USB 2.0	Interfészek hátul	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Cfast slot
Memória	60 GB mSATA SSD	Memória (RAM)	4 GB, DDR3
Operációs rendszer	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	Processor	Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst)

Általános adatok

Operációs rendszer	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	
Potenciálbetáplálás	24 V DC (18 -32 V DC), leválasztott	
Védelmi osztály	IP66	
Áramfogyasztás	Feszültség	24 V
	Áramerősség	1,08 A

Besorolások

ETIM 6.0	EC001414	ETIM 7.0	EC001414
ETIM 8.0	EC001414	ETIM 9.0	EC001414
ECLASS 9.0	19-20-01-03	ECLASS 9,1	19-20-01-03
ECLASS 10.0	19-20-01-03	ECLASS 11.0	19-20-01-03
ECLASS 12.0	19-20-01-03	ECLASS 13.0	19-20-01-03

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	This article will no longer be available in the future.

A létrehozás dátuma 2024. március 29. 16:04:47 CET

UV66-BAS-7-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of Conformity - UV66-XXX-XX-IPPC-10XX.XX
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	QGUI UV66 IPPC10XX
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


UV66-BAS-7-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D	E
UV66-BAS-7-IPPC-1001.01	7"	215	167	39	18.6	4
UV66-BAS-10-IPPC-1001.01	10.1"	293	212	39	20	5
UV66-BAS-12-IPPC-1001.01	12.1"	331	234	39	32	5
UV66-BAS-15-IPPC-1001.01	15.6"	430	275	39	36	6
UV66-ADV-7-IPPC-1001.01	7"	204	148	39	18.6	4
UV66-ADV-10-IPPC-1001.01	10.1"	293	212	39	20	5
UV66-ADV-12-IPPC-1001.01	12.1"	331	234	39	22	5
UV66-ADV-15-IPPC-1001.01	15.6"	433	280.5	39	36	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-IPPC-1001.01	7"	207	159
UV66-BAS-10-IPPC-1001.01	10.1"	277	196
UV66-BAS-12-IPPC-1001.01	12.1"	313	216
UV66-BAS-15-IPPC-1001.01	15.6"	410	255
UV66-ADV-7-IPPC-1001.01	7"	197	141
UV66-ADV-10-IPPC-1001.01	10.1"	293	196
UV66-ADV-12-IPPC-1001.01	12.1"	313	128
UV66-ADV-15-IPPC-1001.01	15.6"	410	255

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 50 mm	> 100 mm	> 50 mm

Industrial panel PC (IPPC) 1000 series

