CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti isolati
capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm², 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
Nr.Cat.	9006120000
Tipo	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
CPZ	1 Pezzo
Ricambi	9007180000 1121010000

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso netto	690,27 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per giunti isolati 0,5-6 mm²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili

Dati utensile dI crimpatura

Sezione del terminale, max.	6 mm²	
Sezione del terminale, min.	0,5 mm²	
Stazione di crimpaggio	Numero della stazione di crimpaggio	1
	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm²
	Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm²
	Diametro cavo AWG, min.	20 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	16 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Rosso
	Numero della stazione di crimpaggio	2
	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm²
	Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm²
	Diametro cavo AWG, min.	16 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	14 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Blu
	Numero della stazione di crimpaggio	3
	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm²
	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm²
	Diametro cavo AWG, min.	12 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	10 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Giallo
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura ovale, Crimpatura doppia	

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	6 mm²	Area di crimpatura , min.	0,5 mm²
Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10	Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21
Tipo di contatto	Connettore isolato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Non adatto ai conduttori rigidi. L'isolamento sul contatto viene premuto conicamente.

Foglio dati

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



