VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display a LED
- secondo norma VDE
- elevata resistenza alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione
Nr.Cat.	9918950000
Tipo	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
CPZ	1 Pezzo

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	55 mm	Profondità (pollici)	2,165 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0,827 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7,48 inch
Peso netto	115 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Voltage tester from 12 – 690 V

Strumenti di misura e prova

Campo di frequenze, max.	65 Hz	Campo di frequenze, min.	0 Hz
Campo di misura della corrente/DC	1000 V	Campo di misura della tensione/AC	12-690 V
Carico commutabile	No	Categoria del circuito di misura	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Grado di protezione	IP64	Indicatore di direzione campo rotante	No
Indicazione	LED	Indicazione della tensione alternata	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Indicazione della tensione continua	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Prova isolamento	5 kV
Resistenza ai picchi di tensione	5 kV	Temperatura d'esercizio, max.	55 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-15 °C	Tensione nominale, max.	690 V AC/DC
Tensione nominale, min.	12 V AC/DC	prova passaggio di corrente	No
testato e approvato secondo	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Omologazioni

Omologazioni	CE
ROHS	Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Data di creazione 29 marzo 2024 9.53.18 CET

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

