

ZB 35/M6X16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Neilzolované sběrníkové svorky nabízejí možnost úspory místa pro připojení vodičů na sběrnici.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen (přípojnice)
Objednací číslo	0266500000
Typ	ZB 35/M6X16
GTIN (EAN)	4008190102814
Množství	20 ks

ZB 35/M6X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	14 mm	Šířka (v palcích)	0,551 inch
Čistá hmotnost	17,6 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
-------------------------	---

Specifikace systému

Verze	pro přípojnicí 10 x 3 mm
-------	--------------------------

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXULD13.0005U
Průřez vodiče max. (ATEX)	35 mm ²	Průřez vodiče max. (IECEX)	35 mm ²
Rozsah provozní teploty	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity	Značení EN 60079-7	
Ex 2014/34/EU značka		Bezpečnostní upozornění	Ex eb II C Gb

Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.
When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.
Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.
List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

II 2 G D

ZB 35/M6X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	2 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	6 AWG
Č. osvědčení (CSA)	12400-237		

Další technická data

Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro)	Typ montáže	Přišroubováno
-------------------	---------------------	-------------	---------------

Rozměry

TS 35 offset	39 mm
--------------	-------

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)	2 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)	6 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)	2 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)	6 AWG
Č. osvědčení (UR)	E60693		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	19 mm	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	16 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	16 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	35 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	16 mm ²	Svěrný šroub	M 6
Typ připojení	Upínací třmen	Utahovací moment, min.	4,5 Nm

Všeobecně

Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro)
-------------------	---------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



CURUSEX ATEX

IECEX

UK
CA

ROHS

Shoda

UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (UR)

E60693

Č. osvědčení (cURusEX)

E184763

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Attestation of Conformity](#)
[UKCA Attestation of conformity](#)
[ATEX Certificate](#)
[IECEX Certificate](#)
[UKCA Certificate](#)

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace

[Installation Instruction](#)
[Storage Conditions](#)[Terminal Blocks](#)
[NTI ZB WBBB](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury