

**SAIL-M12WM12W-4B-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí osvědčené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.

Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.

Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 4, 1.5 m, pin, 90° - patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
| Číslo objednávky | <a href="#">1061920150</a>  |
| Typ              | SAIL-M12WM12W-4B-1.5U   |
| GTIN (EAN)       | 4032248811380   |
| Množství         | 1 ks  |

## SAIL-M12WM12W-4B-1.5U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 74 g

## Technické specifikace kabelu

|   |                           |                                |   |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|
| Barevné kódování                        | hnědá, bílá, modrá, černá | Barva opláštění                | černá   |
| Bez LABS                                | Ano                       | Cykly ohybu                    | 12 mil.   |
| Cykly ohybu v krutu                     | > 5 Mio.                  | Délka kabelu                   | 1,5 m   |
| Délka krutu                             | 1 m                       | Halogen                        | Ne  |
| Hydrolyza a odolnost proti mikrobům     | Ano                       | Izolace                        | PP  |
| Konfigurovatelná délka kabelu           | Ano                       | Materiál pláště                | PUR   |
| Odolnost proti zkrutu                   | 360 °/m                   | Odolnost proti šíření ohně     | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, v souladu s IEC 60332-2-2 |
| Odolnost vůči jiskrákům ze svaření      | Ne                        | Odolnost vůči olejům           | v souladu s IEC 60811:404   |
| Odolné vůči perlám kovu ze svařování    | Ne                        | Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10x průměr kabelu   |
| Poloměr ohybu, min., stacionární        | 5x průměr kabelu          | Počet pólů                     | 4   |
| Průřez jádra                            | 0,34 mm <sup>2</sup>      | Rychlost                       | 5 m/s   |
| Stíněný                                 | Ne                        | Teplotní rozpětí, pohyblivé    | -25...80 °C   |
| Teplotní rozpětí, stacionární           | -40...80 °C               | Vhodné pro nosiče kabelů       | Ano   |
| Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V)     | Vnější průměr                  | 4.7 mm ± 0.2 mm   |
| Zesíťené vyzařování                     | Ne                        | Zrychlení                      | 5 m/s <sup>2</sup>  |
| Žíla v souladu se stylem UL AWM         | 10493 (80 °C / 300 V)     |                                |   |

## Všeobecné technické údaje

|   |  |                             |                       |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|
| Cykly zapojování                                | ≥ 100  | Hlavní materiál krytu       | PUR                   |
| Izolační síla                                   | 10 <sup>8</sup> Ω                            | Jmenovité napětí            | 250 V                 |
| Jmenovitý proud                                 | 4 A  | Kódování                    | B-kódování            |
| LED   | Ne   | Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek    |
| Odolnost proti otřesům a vibracím podle Oddíl B |  | Povrch kontaktu             | Pozlacené             |
| Připojovací závit                               | M12 / M12                                    | Rozsah teplot krytu         | -25...+85 °C          |
| Stupeň krytí                                    | IP 65, IP66, IP67, IP68, IP69, přišroubované | Utahovací moment            | M12: 0,8 - 1,2 Nm     |
| Velikost AF                                     | 12 mm  | Verze                       | pin, 90° - patice 90° |
| Závažnost znečištění                            | 3  | propojeno můstkem           | Ne                    |

## Elektrické vlastnosti

|               |                   |                  |       |
|---------------|-------------------|------------------|-------|
| Izolační síla | 10 <sup>8</sup> Ω | Jmenovité napětí | 250 V |
|---------------|-------------------|------------------|-------|

## Obecné standardy

|                     |                 |                      |         |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 | Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|

## Standardy

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Odolnost proti otřesům a vibracím podle Oddíl B | Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
|---|---------------------|-----------------|

## Konektor, pravý

|                 |   |
|-----------------|---|
| Zástrčka vpravo | M12, B-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded |
|-----------------|---|

Datum vytvoření 6. června 2024 23:24:33 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAIL-M12WM12W-4B-1.5U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Konektor, vlevo

|                |   |
|----------------|---|
| Zástrčka vlevo | M12, B-kódování, IP69,<br>Kontakt samec, S úhlem<br>90°, Plast, nestíněné |
|----------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (cULus)  | E307231 |

## Soubory ke stažení

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Technické údaje           | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">DE - Technische Änderung zu M12 Gewinding mit 6-Kant</a><br><a href="#">EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting</a> |
| Katalogy                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Brožury                   | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>  |

## SAIL-M12WM12W-4B-1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Nákresy

### Rozměrový výkres



Male, angled

### Schéma pólů



### Schéma připojení




### Rozměrový výkres



Angled socket

### Schéma pólů



### Ideální nástroj: Screwty® s momentovou funkcí

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12WM12W-4B-1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



#### Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

### Všeobecné objednací údaje

| Typ              | SCREWTY-M12-DM             | Verze   | Balení                              |
|------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Číslo objednávky | <a href="#">4500001000</a> | Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12   | Kartonový box                       |
| GTIN (EAN)       | 4032248436408              |   |                                     |
| Množství         | 1 ks                       |   |                                     |
| Typ              | SCREWTY SW12               | Verze   | Balení                              |
| Číslo objednávky | <a href="#">4598970000</a> | Vyměnitelná čepel pro nástroj na kabelové vývodky | Kartonový box                       |
| GTIN (EAN)       | 4050118781151              |   |                                     |
| Množství         | 1 ks                       |   |                                     |
| Typ              | SAI-SCREWTY BOX            | Verze   | Balení                              |
| Číslo objednávky | <a href="#">4539180000</a> | Šroubovací nástroj                                | Plastové pouzdro + tvarovaná vložka |
| GTIN (EAN)       | 4032248615506              |   |                                     |
| Množství         | 1 ks                       |   |                                     |

## SAIL-M12WM12W-4B-1.5U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost.

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                          |   |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ              | TM-I 18 MC NE WS         | Verze                                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">18431044</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá  |
| GTIN (EAN)       | 4008190349011            |   |
| Množství         | 320 ks                   |   |
| Typ              | TM-I 18 MC NE GE         | Verze                                   |
| Číslo objednávky | <a href="#">18431687</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)       | 4008190349028            |   |
| Množství         | 320 ks                   |   |

## Nářadí

Odstraňovač pláště PVC kabelů



## Všeobecné objednací údaje

|                  |                          |  |
|------------------|--------------------------|--|
| Typ              | AM 12                    | Verze                                    |
| Číslo objednávky | <a href="#">30060000</a> | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění |
| GTIN (EAN)       | 4008190337827            |  |
| Množství         | 1 ks                     |  |

Datum vytvoření 6. června 2024 23:24:33 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

## SAIL-M12WM12W-4B-1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | KT 8                       | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4002650000</a> | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| GTIN (EAN)       | 4008190020163              |  |
| Množství         | 1 ks                       |  |

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |  |
|------------------|---------------------------|--|
| Typ              | STRIPPER 6-16 RED-LINE    | Verze                                  |
| Číslo objednávky | <a href="#">403110000</a> | Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| GTIN (EAN)       | 4032248541423             |  |
| Množství         | 1 ks                      |  |