

**PAC-UNIV-D50M-D50M-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 14,2 ± 1 mm
Objednací číslo	<a href="#">1349850050</a>
Typ	PAC-UNIV-D50M-D50M-5M
GTIN (EAN)	403224833455 1
Množství	1 ks

Datum vytvoření 4. července 2024 22:02:20 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## PAC-UNIV-D50M-D50M-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1 780 g
----------------	---------

## Teploty

Skladovací teplota	-10...60 °C	Provozní teplota	-10...50
--------------------	-------------	------------------	----------

## Všeobecné údaje

Délka kabelu	5	Kabel	Kabel LiYCY
Konektor rozhraní	SUB-D MALE 50P	Konektor, PLC strana	SUB-D MALE 50P
Materiál	PVC	Počet pólů, min.	50 pólů
Průřez vodiče	0,25 mm <sup>2</sup>	Vhodné pro	Analogové signály
Vnější průměr	14,2 ± 1 mm		

## Elektrické údaje

Celkový proud, max.	3 A	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Jmenovité napětí	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Odpor	≤ 80 mΩ/m
Provozní napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Zatížitelnost, vodič / stínění	300 pF/m
Zatížitelnost, vodič / vodiče	300 pF/m		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--