

**PAC-UNIV-D15F-D15F-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 8,7 ± 1 mm
Objednací číslo	<a href="#">1349890005</a>
Typ	PAC-UNIV-D15F-D15F-0M5
GTIN (EAN)	4099986580268
Množství	1 ks

## PAC-UNIV-D15F-D15F-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 166 g

## Teploty

Skladovací teplota -10...60 °C Provozní teplota -10...50 °C

## Všeobecné údaje

Délka kabelu	0,5 m	Kabel	Kabel LiYCY
Konektor rozhraní	SUB-D FEMALE 15P	Konektor, PLC strana	SUB-D FEMALE 15P
Materiál	PVC	Počet pólů, min.	15 pólů
Průřez vodiče	0,25 mm <sup>2</sup>	Vhodné pro	Analogové signály
Vnější průměr	8,7 ± 1 mm		

## Elektrické údaje

Celkový proud, max.	3 A	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Jmenovité napětí	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Odpor	≤ 80 mΩ/m
Provozní napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Zatížitelnost, vodič / stínění	300 pF/m
Zatížitelnost, vodič / vodiče	300 pF/m		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)