

## RSV1,6 B4 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



## Podobné ilustraci

Obdélníkový zásuvný konektor pro použití s krimpovacími kontakty. Lze používat jako univerzální spojku, ale také s variacemi DPS. Krimpovací kontakty zaručují vysokou hustotu připojení. Zde lze použít kontakty CS 1,6 nebo CB 1,6. Zásuvné konektory lze označit a zamknout do protikusu. Dodáváno v kartonové krabici.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Nalisované připojení, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box
Číslo objednávky	<a href="#">1413000000</a>
Typ	RSV1,6 B4 GR
GTIN (EAN)	4008190076320
Množství	25 ks
Údaje výrobku	IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Balení	Box

Datum vytvoření 15. června 2024 19:53:38 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## RSV1,6 B4 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23 mm	Hloubka (v palcích)	0,906 inch
Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1,299 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0,984 inch
Čistá hmotnost	5,24 g		

## Systémové parametry

Skupina produktů	OMNIMATE Signal - řada RSV	Typ připojení	Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče	Nalisované připojení	Rozteč v mm (P)	5 mm
Rozteč v palcích (P)	0,197 "	Směr výstupu vodiče	180°
Počet pólů	4	L1 v mm	5 mm
L1 v palcích	0,197 "	Počet řad	2
Množství řady kolíků	2	Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106	Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470	IP 20	Může být kódováno	Ano
Délka odizolování	4 mm	Cykly zapojování	25
Zásuvná síla / pól, max.	2 N	Tažná síla / pól, max.	2 N

## Balení

Balení	Box	Délka VPE	153 mm
Šířka VPE	133 mm	Výška VPE	36 mm

## Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA 66/6	Barevný	Oblázkově šedá
Barevný graf (podobné)	RAL 7032	Skupina izolačního materiálu	I
Komparativní index sledování (CTI)	≥ 600	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál kontaktu	Slitina	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	100 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C		

## Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min.	0,13 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, max.	3,31 mm <sup>2</sup>
Pružné, min. H05(07) V-K	0,2 mm <sup>2</sup>	Pružné, max. H05(07) V-K	2,5 mm <sup>2</sup>

## Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)	17 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)	13 A	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)	15 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)	11,5 A	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	630 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	400 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	4 kV	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	4 kV	Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu	3 x 1 s se 120 A

## RSV1,6 B4 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA)



Č. osvědčení (CSA)

53975-13

Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)

600 V

Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)

13 A

Průřez vodiče AWG, min.

AWG 26

Průřez vodiče AWG, max.

AWG 12

Odkaz na hodnoty pro schválení

Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

## Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (UR)



Č. osvědčení (UR)

E92202

Odkaz na hodnoty pro schválení

Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

## Klasifikace

ETIM 6.0

EC002638

ETIM 7.0

EC002638

ETIM 8.0

EC002638

ETIM 9.0

EC002638

ECLASS 9.0

27-44-03-09

ECLASS 9.1

27-44-03-09

ECLASS 10.0

27-44-03-09

ECLASS 11.0

27-46-02-02

ECLASS 12.0

27-46-02-02

ECLASS 13.0

27-46-02-02

## Důležitá poznámka

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Poznámky

- Další varianty na vyžádání
- Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
- Odstupy mezi řadami: viz rozvržení otvorů
- Jmenovitý průřez závisí na použitém krimpovaném kontaktu.
- Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
- Max. vnější průměr kabelu (s izolací): 3,5 mm
- Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

**RSV1,6 B4 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

**Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of the Manufacturer](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

### Dimensional drawing



### Dimensional drawing



poles	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
	A	B	C	D	E	a ±0.2	b ±0.2
4	23.0	25.0	10.0	12.0	17.0	20.3	18.1
6	23.0	30.0	10.0	17.0	17.0	25.1	18.1
9	29.0	30.0	16.1	17.0	23.0	25.1	24.0
12	29.0	35.0	16.1	22.0	23.0	30.0	24.0
18	29.0	46.0	16.1	33.0	23.0	40.5	24.0
24	33.0	46.0	20.0	33.0	27.0	40.5	28.3
36	33.0	61.0	20.0	48.0	27.0	55.5	28.3

### Graph



## RSV1,6 B4 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Odlehčení

**Pro časté změny zátěže: „tažné zařízení“ pro zásuvné konektory.**

Odlehčení tahu může dělat více než jen odlehčit tah na vodičích:

Jednoduché připnutí na konektor a

- seskupení vodičů
- vodičí kabely
- použití jako pomůcka připojování a odpojování

Bez poškození připojovacích bodů, jasná, uspořádaná kabeláž a jednoduchá manipulace.

Výhody pro uživatele: trvalé těžké připojení pro drsné průmyslové podmínky a pohodlné ovládání zajišťují vylepšenou dostupnost systému.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	RSV1,6 ZE04 BK BX	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">63600000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Uvolnění napětí, černá,		Box
GTIN (EAN)	4008190109769	Počet pólů: 4		
Množství	25 ks			

## Adaptéry pro montáž na lištu

**Stačí připnout a použít.**

Z obvodové desky v kontrolní skříni: připínací nebo montážní podstavce vytváří spojení mezi zásuvnými konektory a lištami svorkovnic.

Kompatibilní se všemi standardními velikostmi: TS 15 nebo TS 35. K dispozici - kombinovaný podstavec nebo varianty.

Rychlá alternativa šroubového připojení: neporazitelná jednoduchost instalace a servisu.

Montážní podstavec pro lišty svorkovnic umožňuje univerzální použití zásuvných systémů připojení na modulu, krytu a kontrolní skříni a předchází překomplikovaným řešením.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	RSV1,6 RF4/35X15 SW	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">90110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Nasazovací podstavec, černá, Počet pólů: 4		Box
GTIN (EAN)	4008190862978			
Množství	10 ks			
Typ	RSV1,6 RF4/35X7.5 SW	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">82910000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Nasazovací podstavec, černá, Počet pólů: 4		Box
GTIN (EAN)	4008190111908			
Množství	10 ks			

## RSV1,6 B4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Kódovací prvky



**Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.**

Kódovací prvky a uzamykací zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výroby a při provozu. Kódovací prvky a uzamykací zařízení jsou vloženy před montáží a nebo během montáže. Alternativa společnosti Weidmüller: online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou. Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné. Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	RSV1,6 KO	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">67430000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá,		Box
GTIN (EAN)	4008190169756	Počet pólů: 1		
Množství	50 ks			

## Kontakty konektorů samic



**Pro spolehlivý kontakt - CB/CS krimpovací kontakt.**

Kombinace krytů RSV a krimpovacích kontaktů společnosti Weidmüller umožňuje vlastní aplikace podle specifických požadavků vaší aplikace. Následující možnosti jsou k dispozici v závislosti na systému:

- Bezpečné centrování kontaktů pomocí tříčlenných špiček pinů
- Vysoká spolehlivost kontaktu díky čtyřem určeným kontaktním bodům
- Uzamykací spony na konzolové pružině pro bezpečnou montáž kontaktů v krytu
- Pinové kontakty ve dvou délkách - vedoucí pinové kontakty
- Až 100 cyklů připojení (cínová verze)
- Až 500 cyklů připojení (zlatá verze)

Příslušné vysoce kvalitní nástroje od společnosti Weidmüller zaručují profesionální zpracování.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CB1,6E18-16 SN I3,5	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">82430000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální		Box
GTIN (EAN)	4008190050450	kontakt, Patice, pocínované, Max. upínací rozsah : 1.5 mm²		
Množství	250 ks			

## RSV1,6 B4 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	CB1,6E22-20 SN I1,8	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">423900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Patice, pocínované, Max. upínací rozsah : 0.5 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4008190008659			
Množství	250 ks			
Typ	CB1,6E14-12 SN I3,5	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">429900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Patice, pocínované, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4008190071356			
Množství	250 ks			
Typ	CB1,6R14-12 AU,75 I3,5	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">428800000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Cívka zabalená, Patice, Pozlacené, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>		Cívka
GTIN (EAN)	4008190044169			
Množství	3 000 ks			
Typ	CB1,6E14-12 AU,75 I3,5	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">428900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Patice, Pozlacené, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4008190072148			
Množství	250 ks			
Typ	CB1,6R14-12 SN I3,5	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">429800000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Cívka zabalená, Patice, pocínované, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>		Cívka
GTIN (EAN)	4008190181710			
Množství	4 000 ks			
Typ	CB1,6E18-16 AU,75 I2,5	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">426900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Patice, Pozlacené, Max. upínací rozsah : 1.5 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4008190081799			
Množství	250 ks			
Typ	CB1,6E14-12 SN I4,2	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4582470000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Patice, pocínované, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4008190067939			
Množství	250 ks			
Typ	CB1,6R14-12 AU,75 I4,2	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4582460000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Cívka zabalená, Patice, Pozlacené, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>		Cívka
GTIN (EAN)	4008190095895			
Množství	3 000 ks			
Typ	CB1,6R14-12 SN I4,2	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4582480000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Cívka zabalená, Patice, pocínované, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>		Cívka
GTIN (EAN)	4008190003289			
Množství	3 000 ks			
Typ	CB1,6E26-24 AU,75 I1,4	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">420900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Patice, Pozlacené, Max. upínací rozsah : 0.25 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4008190041779			
Množství	250 ks			
Typ	CB1,6E14-12 AU,75 I4,2	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">4582450000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Patice, Pozlacené, Max. upínací rozsah : 2.5 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4008190014643			
Množství	250 ks			
Typ	CB1,6E18-16 SN I2,5	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">427900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Patice, pocínované, Max. upínací rozsah : 1.5 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4008190035808			
Množství	250 ks			
Typ	CB1,6E22-20 AU,75 I1,8	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	<a href="#">422900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Patice, Pozlacené, Max. upínací rozsah : 0.5 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4008190179243			
Množství	250 ks			

Datum vytvoření 15. června 2024 19:53:38 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.



## RSV1,6 B4 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	Verze	Údaje výrobku	Balení
CB 1,6E26-24 SN I1,4			
Číslo objednávky <a href="#">421900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální		Box
GTIN (EAN) 4008190051600	kontakt, Patice, pocínované, Max. upínací rozsah : 0.25 mm <sup>2</sup>		
Množství 250 ks			
Typ	Verze	Údaje výrobku	Balení
CB 1,6E22-20 AU,75 I2,5			
Číslo objednávky <a href="#">424900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální		Box
GTIN (EAN) 4008190180751	kontakt, Patice, Pozlacené, Max. upínací rozsah : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Množství 250 ks			
Typ	Verze	Údaje výrobku	Balení
CB 1,6E22-20 SN I2,5			
Číslo objednávky <a href="#">425900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální		Box
GTIN (EAN) 4008190054731	kontakt, Patice, pocínované, Max. upínací rozsah : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Množství 250 ks			
Typ	Verze	Údaje výrobku	Balení
CB 1,6E18-16 AU,75 I3,5			
Číslo objednávky <a href="#">4582410000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální		Box
GTIN (EAN) 4008190176228	kontakt, Patice, Pozlacené, Max. upínací rozsah : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Množství 250 ks			



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmueller Interface GmbH & Co. KG


Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding


Assembly instruction:







male plug



female plug






mounting cut-out  
wall thickness : 1,3 - 2,3mm  
recommended : 1,5 - 2,0mm



For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmueller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

poles	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
	A	B	C	D	E	a $\pm 0.3$	b $\pm 0.3$
4	23,0	25,0	10,8	12,8	17,8	20,3	18,1
6	23,0	30,0	10,8	17,6	17,8	25,1	18,1
9	29,0	30,0	16,6	17,6	23,8	25,1	24,0
12	29,0	35,0	16,6	22,6	23,8	30,0	24,0
18	29,0	46,0	16,6	33,0	23,8	40,5	24,0
24	33,0	46,0	20,6	33,0	27,8	40,5	28,3
36	33,0	61,0	20,6	48,0	27,8	55,5	28,3

General tolerance: DIN ISO 2768-mK		94488/5		Cat.no.: .					
		29.06.18 HERTEL_S 01							
		Modification		<b>Weidmüller</b> 		<b>1 14927</b> <b>16</b>			
						Drawing no. Issue no.			
						Sheet 00 of 00 sheets			
				Date Name		<b>RSV 1.6 B36</b> BUCHSENGEHAEUSE SOCKET HOUSING			
Drawn		25.05.2011 LANG_T							
Responsible		HERTEL_S							
Checked		12.07.2018 HERTEL_S							
Scale: 10:1		Approved		LANG_T		Product file: RSV 1.6 CRIMP 7265			
Supersedes: .									