

## VT SF 3/21 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

**Výhody:**

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Modrá
Číslo objednávky	<a href="#">1689430002</a>
Typ	VT SF 3/21 MC NE BL V0
GTIN (EAN)	4008190872489
Množství	512 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

## VT SF 3/21 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,189 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0,827 inch
Šířka	4,6 mm	Šířka (v palcích)	0,181 inch
Čistá hmotnost	0,42 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...120 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Modrá
Doporučená odvětví	Doprava, Stroj
Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polyamid 66
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Rozsah provozní teploty	-50...120 °C
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	21 x 4,6 mm
Šířka	4,6 mm

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče	3 - 3,7 mm	Vnější prům. vodiče, max.	3,7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Datum vytvoření 9. října 2024 8:34:14 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

### VT SF 3/21 MC NE BL V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

