

## SFC 1/21 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Přichytka SlimFix spojuje dvě výhody: unikátní mechanismus zavírání nabízí spolehlivost zavřené značky s jednoduše instalací otevřené značky. Mechanismus přichytky umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci značky i po zapojení vodiče. Přichytky SlimFix jsou vhodné pro vodiče a kabely s vnějším průměrem do 5 mm. Velká plocha na značení - až 30 mm - umožňuje použití dlouhých znakových řetězců. Tento materiál neobsahuje halogeny a odpovídá třídě hořlavosti V2.

**Výhody:**

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V2
- Rychlá instalace bez nářadí
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard
- K dispozici ve výškách 12 mm, 21 mm a 30 mm

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                 | SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, Zelená          |
| Číslo objednávky      | <a href="#">1779080005</a>                                                       |
| Typ                   | SFC 1/21 MC NE GN                                                                |
| GTIN (EAN)            | 4032248164042                                                                    |
| Množství              | 200 ks                                                                           |
| Alternativní výrobek  | <a href="#">1779090000</a>                                                       |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## SFC 1/21 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 7 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,276 inch |
| Výška          | 21 mm   | Výška (v palcích)   | 0,827 inch |
| Šířka          | 5,8 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,228 inch |
| Čistá hmotnost | 0,515 g |                     |            |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

## Obecné údaje

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Barevný                           | Zelená                                 |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 5                                      |
| Doporučená odvětví                | Stroje                                 |
| Halogen                           | Ne                                     |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-2                                    |
| Materiál                          | Polyamid 66                            |
| Počet značek na kombinaci         | 1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů |
| Počet značek v balení             | Forma napájení MultiCard               |
| Rozsah provozní teploty           | -40...100 °C                           |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 100 °C                                 |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C                                 |
| Typ tisku                         | prázdný                                |
| Velikost pole na označení         | 21 x 4.1 mm                            |
| Šířka                             | 5,8 mm                                 |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                     |                           |                            |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Halogen                   | Ne                  | Průřez připojeného vodiče | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, max.       | 2,5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.       | 0,75 mm <sup>2</sup>       |
| Vnější prům. vodiče       | 2 - 3.5 mm          | Vnější prům. vodiče, max. | 3,5 mm                     |
| Vnější prům. vodiče, min. | 2 mm                |                           |                            |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### SFC 1/21 MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Technické údaje | <a href="#">Zuken E3.S</a>               |
| Katalogy        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### SFC 1/21 MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

