

VT SFX 10/23 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



SlimFix X jsou značky na vodiče a kabely bez obsahu halogenů s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. SlimFix je známý a schválený typ značky v dopravním strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix X, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 23 x 10 mm, Bílá
Objednací číslo	1727770001
Typ	VT SFX 10/23 MC NE WS V0
GTIN (EAN)	4008190382469
Množství	320 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000

VT SFX 10/23 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,02 inch
Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0,906 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	0,556 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...120 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Materiál	Polyamid 66	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-50...120 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	
Typ tisku	prázdný	
Velikost pole na označení	23 x 5 mm	
Verze	Instalace pomocí kabelových pásků	
Šířka	10 mm	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	16 - 500 mm ²
Průřez vodiče, max.	500 mm ²	Průřez vodiče, min.	16 mm ²
Vnější prům. vodiče	7 - 40 mm	Vnější prům. vodiče, max.	40 mm
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Datum vytvoření 18. června 2024 15:01:21 CEST

Stav katalogu 14.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VT SFX 10/23 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

