

VT SF 4/21 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Podle specifikace zákazníka
Objednací číslo	1789260000
Typ	VT SF 4/21 MC SDR V0
GTIN (EAN)	4032248209057
Množství	48 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000
Alternativní výrobek	1919050000

VT SF 4/21 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,24 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0,827 inch
Šířka	5,7 mm	Šířka (v palcích)	0,224 inch
Čistá hmotnost	0,458 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...120 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Podle specifikace zákazníka	
Barva tisku	černá	
Halogen	Ne	
Informační štítek	Barevné na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO)	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Materiál	Polyamid 66	
Metoda tisku	MC Laser	
Orientace tisku	vodorovný	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-50...120 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	
Tištěné znaky	Na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO)	
Typ tisku	Podle specifikace zákazníka	
Velikost pole na označení	21 x 5.7 mm	
Šířka	5,7 mm	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	2,5 - 4 mm ²
Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, min.	2,5 mm ²
Vnější prům. vodiče	3,6 - 6 mm	Vnější prům. vodiče, max.	6 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3,6 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

VT SF 4/21 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)