

**SAIL-M12BG-3S0.1U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí osvědčené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.

Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.

Naše kabely snímačů jsou dodávány s 360° stíněním poskytujícím ochranu proti elektromagnetickému rušení.

Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 3, 0.1 m, Zásuvka, rovná, Stíněný: Ano, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
| Objednací číslo | <a href="#">1867410010</a>   |
| Typ             | SAIL-M12BG-3S0.1U  |
| GTIN (EAN)      | 4032248890774  |
| Množství        | 1 ks   |

Datum vytvoření 23. května 2024 11:37:20 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAIL-M12BG-3S0.1U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 17 g

## Technické specifikace kabelu

|   |                       |                                |   |
|---|-----------------------|--------------------------------|---|
| Barevné kódování                        | hnědá, modrá, černá   | Barva opláštění                | černá   |
| Bez LABS                                | Ano                   | Cykly ohybu                    | 2 mil.  |
| Délka kabelu                            | 0,1 m                 | Halogen                        | Ne  |
| Hydrolyza a odolnost proti mikrobům     | Ano                   | Izolace                        | PP  |
| Konfigurovatelná délka kabelu           | Ne                    | Materiál pláště                | PUR   |
| Odolnost proti zkrutu                   |                       | Odolnost proti šíření ohně     | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, v souladu s IEC 60332-2-2 |
|   | 0 °/m                 |                                |   |
| Odolnost vůči jiskrák ze sváření        | Ne                    | Odolnost vůči olejům           | v souladu s IEC 60811:404   |
| Odolné vůči perlám kovu ze svařování    | Ne                    | Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10x průměr kabelu   |
| Poloměr ohybu, min., stacionární        | 5x průměr kabelu      | Počet pólů                     | 3   |
| Průřez jádra                            | 0,34 mm <sup>2</sup>  | Rychlost                       | 200 m/s   |
| Stíněný                                 | Ano                   | Teplotní rozpětí, pohyblivé    | -25...80 °C   |
| Teplotní rozpětí, stacionární           | -40...80 °C           | Vhodné pro nosiče kabelů       | Ano   |
| Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) | Vnější průměr                  | 5 mm ± 0.2 mm   |
| Zesítněné vyzařování                    | Ne                    | Zrychlení                      | 5 m/s <sup>2</sup>  |
| Žíla v souladu se stylem UL AWM         | 10493 (80 °C / 300 V) |                                |   |

## Všeobecné technické údaje

|                      |                   |                             |                                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cykly zapojování     | ≥ 100             | Hlavní materiál krytu       | PUR                                   |
| Izolační síla        | 10 <sup>8</sup> Ω | Jmenovité napětí            | 250 V                                 |
| Jmenovitý proud      | 4 A               | Kódování                    | A-kódování                            |
| LED                  | Ne                | Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek                    |
| Povrch kontaktu      | Pozlacené         | Připojovací závít           | M12                                   |
| Rozsah teplot krytu  | -25...+85 °C      | Stupeň krytí                | IP65, IP66, IP67, IP68, přišroubované |
| Utahovací moment     | M12: 0,8 - 1,2 Nm | Verze                       | Zásuvka, rovná                        |
| Závažnost znečištění | 3                 | propojeno můstkem           | Ne                                    |

## Elektrické vlastnosti

Izolační síla 10<sup>8</sup> Ω Jmenovité napětí 250 V

## Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101 Č. osvědčení (cULus) E307231

## Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo volný konec vodiče

## SAIL-M12BG-3S0.1U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo

M12, A-kódování, IP69,  
Kontakt samice, přímý,  
Plast, stíněné

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (cULus)

E307231

## Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

[FL FIELDWIRING EN](#)

## SAIL-M12BG-3S0.1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres




### Schéma pólů



Socket

### Schéma připojení



### Ideální nástroj: Screwty® s momentovou funkcí



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12BG-3S0.1U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost.

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TM-I 18 MC NE WS           | Verze                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6718431044</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá  |
| GTIN (EAN)      | 4008190349011              |   |
| Množství        | 320 ks                     |   |
| Typ             | TM-I 18 MC NE GE           | Verze                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6718431687</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)      | 4008190349028              |   |
| Množství        | 320 ks                     |   |

### Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | KT 8                       | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6002650000</a> | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| GTIN (EAN)      | 4008190020163              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

Datum vytvoření 23. května 2024 11:37:20 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAIL-M12BG-3S0.1U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

### Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



#### Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

#### Všeobecné objednací údaje

| Typ             | SCREWTY-M12-DM             | Verze   | Balení                              |
|-----------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Objednací číslo | <a href="#">6900001000</a> | Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12 | Kartonový box                       |
| GTIN (EAN)      | 4032248436408              |   |                                     |
| Množství        | 1 ks                       |   |                                     |
| Typ             | SAI-SCREWTY BOX            | Verze   | Balení                              |
| Objednací číslo | <a href="#">6939180000</a> | Šroubovací nástroj                              | Plastové pouzdro + tvarovaná vložka |
| GTIN (EAN)      | 4032248615506              |   |                                     |
| Množství        | 1 ks                       |   |                                     |

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářezky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

#### Všeobecné objednací údaje

| Typ             | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Verze                                  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Objednací číslo | <a href="#">6203110000</a> | Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| GTIN (EAN)      | 4032248541423              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

**SAIL-M12BG-3S0.1U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Nářadí**

Odstraňovač pláště PVC kabelů

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | AM 12                      | Verze                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">6030060000</a> | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění |
| GTIN (EAN)      | 4008190337827              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |