

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Automatizovaná montáž kabelů s maximální flexibilitou - centrum pro zpracování vodičů (WPC)

- Modulární přizpůsobení systému specifickým požadavkům zákazníka: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO nebo THM MultiMark
- Komplexní montážní proces včetně podávání a svazování kabelů
- Softwarově řízené zpracování úloh v jednom kuse pro vysokou spolehlivost a kvalitu procesu

Všeobecné objednací údaje

Verze	Stroj na řezání, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek, Tepelná tiskárna, Software
Číslo objednávky	2634120000
Typ	WIRE PROCESSING CENTER
GTIN (EAN)	4050118688115
Množství	1 ks

Datum vytvoření 7. června 2024 4:11:43 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	750 mm	Hloubka (v palcích)	29,528 inch
Výška	1 800 mm	Výška (v palcích)	70,866 inch
Šířka	1 100 mm	Šířka (v palcích)	43,307 inch
Čistá hmotnost	157 320 g		

Systémy značení

Metoda tisku	Termotransfer	Napájecí napětí	100...240 V AC
Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Požadavky na systém	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne	Rozhraní	USB 2.0
Rozlišení tisku, max.	300 DPI	Rychlost tisku	150 mm/s
Verze	Mobilní systém s prvky CUTFIX 8 INTERFACE, CRIMPFIX R VARIO, THM MULTIMARK		

Automatické řezání

Displej	LCD displej	Délka předvýběru, max.	999 999 mm
Délka předvýběru, min.	2 mm	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Hlavice	elektrické	Jednotlivé pružné/pevné vodiče	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²
Klávesnice	Dotykový displej	Korekce délky	Korekci prokluzu v mm lze naprogramovat, aby odpovídala dílu.
Otvor (max. průměr)	8 mm vnější průměr	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar
Rozhraní	USB 2.0	Rychlost podávání, max.	1,5 m/s
Sklad	až 2 000 úloh řezání		

WPC

Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Displej	15palcová dotyková obrazovka
Poznámka	Dovolené zatížení max. 180 kg, Mobilní použití, Panel s dokončenou kabeláží a přídatnými síťovými zásuvkami a USB přípojkami, otočný držák displeje	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 2 s	Délka nalisování koncovek	8/10 mm
Délka vsazení, min.	27 mm	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Hlavice	elektrické	Nalisování koncovek	Trapézové
Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²	Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²
Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar	Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)
Spotřební materiál	Spojené koncové dutinky na vodiče		

WIRE PROCESSING CENTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.0	17-13-01-90	ECLASS 9.1	17-13-01-90
ECLASS 10.0	17-13-01-90	ECLASS 11.0	17-13-01-90
ECLASS 12.0	17-13-01-90	ECLASS 13.0	17-13-01-90

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	WPC-Server program WPC-Tool planning software
Katalogy	Catalogues in PDF-format

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Tiskárny



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MULTIMARK	Verze
Číslo objednávky	4599430000	Systémy označování, Tepelná tiskárna, Tepelný přenos, 300 DPI,
GTIN (EAN)	4050118626377	MultiMark, Smršťovací objímky, Kotouč štítků
Množství	1 ks	

Automatické přístroje



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	CRIMPFIX R VARIO	Verze
Číslo objednávky	4580000000	Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118605846	
Množství	1 ks	

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Automatické přístroje



- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

Typ	CUTFIX 8 INTERFACE	Verze
Číslo objednávky	2580010000	Stroj na řezání
GTIN (EAN)	4050118605839	
Množství	1 ks	