


AAP11 1.5 LI BL/OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Jedinečný modulární koncept lze přizpůsobit každému typu stroje. Svorkovnice pro distribuci potenciálu AAP jsou úspěšné díky svému jednotnému provedení se dvěma možnými konstrukcemi – střídavě nebo seskupeně. Ve skupinové struktuře rozvodu řídicího napětí jsou potenciály umístěny na různých svorkovnicích a tvoří tak celé bloky potenciálů.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Modulární rozvodné svorky, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Modrá |
| Číslo objednávky | 2522870000 |
| Typ | AAP11 1.5 LI BL/OR |
| GTIN (EAN) | 4050118554908 |
| Množství | 50 ks |

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| Hloubka | 47 mm | Hloubka (v palcích) | 1,85 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 48 mm | Výška | 85,5 mm |
| Výška (v palcích) | 3,366 inch | Šířka | 3,5 mm |
| Šířka (v palcích) | 0,138 inch | Čistá hmotnost | 8,253 g |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C | | |

Specifikace systému

| | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|-------|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet potenciálů | 1 |
| Počet úrovní | 1 | Počet svěrných bodů na úroveň | 6 |
| Počet pólů na řadu | 1 | Úrovně propojené interně | Ne |
| PE připojení | Ne | Lišta | TS 35 |
| N-funkce | Ne | PE funkce | Ne |
| Funkce PEN | Ne | | |

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Č. osvědčení (ATEX) | TUEV17ATEX8030U | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTUR17.0015U |
| Max. napětí (ATEX) | 550 V | Proud (ATEX) | 13 A |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 1,5 mm ² | Max. napětí (IECEX) | 550 V |
| Proud (IECEX) | 13 A | Průřez vodiče max. (IECEX) | 1,5 mm ² |
| Značení EN 60079-7 | Ex ec II C Gc | Ex 2014/34/EU značka | II 2 G D |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------|----------|------------------------------|-------|
| Materiál | Wemid | Barevný | Modrá |
| Barva provozních prvků | Oranžová | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |

CSA data hodnocení

| | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 14 AWG | Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |
| Velikost napětí B (CSA) | 300 V | Velikost napětí C (CSA) | 300 V |
| Velikost napětí D (CSA) | 600 V | Velikost proudu B (CSA) | 13 A |
| Velikost proudu C (CSA) | 13 A | Velikost proudu D (CSA) | 5 A |
| Č. osvědčení (CSA) | 200039-70089609 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
| Návod k instalaci | Nosná lišta | Otevřené strany | pravá |
| Příchytka | Ne | S připínacími kolíky | Ne |
| Typ montáže | TS 35 | Typ upevnění | clip-in |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano | | |

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Data hodnocení

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovité DC napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 17,5 A |
| Proud při maximu vodičů | 17,5 A | Standardy | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,56 W | Kategorie rázového napětí | III |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

UL data hodnocení

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 14 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 26 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 14 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 26 AWG |
| Velikost napětí B (cURus) | 300 V | Velikost napětí C (cURus) | 300 V |
| Velikost napětí D (cURus) | 600 V | Velikost proudu B (cURus) | 13 A |
| Velikost proudu C (cURus) | 13 A | Velikost proudu D (cURus) | 5 A |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 | | |

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení PUSH IN

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|-------------------------|-------|----------------------|
| Délka odizolování | 8 mm | | |
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1 | Délka tubusu | min. | 5 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 0,25 mm ² |
| | Délka tubusu | jmen. | 6 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Délka tubusu | jmen. | 10 mm |
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4 | Průřez připojení vodiče | jmen. | 1,5 mm ² |
| | | min. | 0,14 mm ² |
| | | max. | 0,75 mm ² |
| | Délka tubusu | max. | 8 mm |
| | | min. | 6 mm |
| Měřidlo podle IEC 60947-1 | A1 | | |
| Počet připojení | 6 | | |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 | | |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 1,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 1 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 1,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 1,5 mm ² | | |

Datum vytvoření 5. června 2024 9:08:47 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, max. 1,5 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²

Směr připojení vrchol

Typ připojení PUSH IN

Upínací rozsah, max. 1,5 mm²Upínací rozsah, min. 0,14 mm²

Velikost nože 0,4 x 2,0 mm

Všeobecně

Lišta TS 35

Návod k instalaci

Nosná lišta

Průřez propojení AWG, max.

AWG 14

Průřez propojení AWG, min.

AWG 26

Standardy

IEC 60947-7-1

Klasifikace

ETIM 6.0

EC000897

ETIM 7.0

EC000897

ETIM 8.0

EC000897

ETIM 9.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

ECLASS 12.0

27-14-11-20

ECLASS 13.0

27-25-01-01

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (cURus)

E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Attestation of Conformity](#)[IECEX Certificate](#)[DE PT0205 2017 1010 046 ISSUE01.pdf](#)[ATEX Certificate](#)[CB Test Certificate](#)[CB Certificate](#)[DNVGL certificate](#)[CCC Ex Certificate](#)[UKCA declaration of conformity](#)[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Specifikací zakázky

[Klippon® Connect 2522870000 DE](#)[Klippon® Connect 2522870000 EN](#)

Uživatelská dokumentace

[NTI AAP11](#)[Storage Conditions Terminal Blocks](#)[AAP Terminal Blocks for control voltage distribution](#)[User Manual AXC 1.5-16](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Datum vytvoření 5. června 2024 9:08:47 CEST




Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada A



Díky jednotným inspekčním a testovacím zdírkám, propojkám, přehlednému značení a technologii připojení PUSH IN šetřící čas je řada A připravená pro budoucí aplikace. Inovativní design s jasně vymezenými funkčními oblastmi a barevnými tlačítky zajišťuje maximální bezpečnost připojení a údržby.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | AEP AP11 | Verze |
| Číslo objednávky | 4988320000 | Řada A, Bočnice |
| GTIN (EAN) | 4050118372854 | |
| Množství | 20 ks | |

1.5 mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 1.5N/20 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985480000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985710000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 5 ks | |

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 1.5N/10 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985680000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985500000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985590000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985410000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985630000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985560000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985620000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985520000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/10 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985800000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 1.5N/10 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985580000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985570000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985700000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985540000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985610000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985660000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985550000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985490000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985750000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985600000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985530000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985650000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4985640000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | Izolované: Ano, 17.5 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 5. června 2024 9:08:47 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/8 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4985770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | Izolované: Ano, 17.5 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 | Verze |
| Číslo objednávky | 4985510000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |

Řada A



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | APP 3 | Verze |
| Číslo objednávky | 4989100000 | Řada A, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4050118499315 | |
| Množství | 50 ks | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4955270000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 500 ks | |

Datum vytvoření 5. června 2024 9:08:47 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4003750000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 600 ks | |
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE GE | Verze |
| Číslo objednávky | 4069480000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860 | Weidmueller, Žlutá |
| Množství | 500 ks | |

DEK 5/3.5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/3.5 MM WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4007100000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118391992 | |
| Množství | 1 000 ks | |

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Digitální kleštová zařízení



K měření AC a DC proudu se používají digitální proudové kleště, příslušenství a adaptéry. Hlavní výhodou těchto zařízení je možnost měření bez přerušení toku proudu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------|
| Typ | ZUB MULTIMETER | Verze |
| Číslo objednávky | 4905270000 | Multimetr |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Množství | 1 ks | |

Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO GY | Verze |
| Číslo objednávky | 4661290000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AEB 35 SC/1 | Verze |
| Číslo objednávky | 4991920000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | AEB 35 SC/1 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4475310000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO | Verze |
| Číslo objednávky | 4661280000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4661300000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Množství | 20 ks | |

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

WS 8/3.5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/3.5 MM WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4007140000 | WS, Označení svorek, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118391893 | |
| Množství | 1 000 ks | |

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/3.5 MC SDR | Verze |
| Číslo objednávky | 4067730000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248102532 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR | Verze |
| Číslo objednávky | 4007790000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393347 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 320 ks | |

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Typ | SDS 0.4X2.0X60 | Verze |
| Číslo objednávky | 40749260000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | |
| Množství | 1 ks | |

AAP11 1.5 LI BL/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Neutrál



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4003760000 | WS, Označení svorek, 10 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424454 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 960 ks | |

Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/3.5 PLUS MC SDR | Verze |
| Číslo objednávky | 4007760000 | WS, Označení svorek, 10 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393262 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 192 ks | |