

**SAIBP-M-5A-4/8-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor připojitelný v terénu, M12, Zásuvka, rovná
Objednací číslo	<a href="#">2681620000</a>
Typ	SAIBP-M-5A-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759792
Množství	1 ks

## SAIBP-M-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 43 g

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Hlavní materiál krytu	PA 66	Izolační síla	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Kódování	A-kódování	Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek
Povrch kontaktu	Ni/Au	Počet pólů	5
Průměr kabelu	4...8 mm	Průměr kabelu, max.	8 mm
Průměr kabelu, min.	4 mm	Průřez připojení max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Připojení stínění	Ano
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C	Stupeň krytí	IP67
Typ připojení	PUSH IN	Závažnost znečištění	3

## Obecné informace

Počet pólů	5	Připojení 1	M12
Připojení 2	PUSH IN	Hlavní materiál krytu	PA 66
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Ni/Au
Stupeň krytí	IP67		

## Standardy

Odolnost proti otřesům a vibracím podle	EN 50155:2001	Protipožární bezpečnost pro železniční vozidla	DIN EN 45545-2
---	---------------	--	----------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E307231

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Datum vytvoření 4. července 2024 20:55:02 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAIBP-M-5A-4/8-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Výkres



### Schéma pólů

