

VPU AC II US 1 R 60/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abb.ähnlich

- kompaktní SPD pro instalaci v aplikaci podle NFPA 79
- nejsou potřeba žádná další ochranná zařízení proti nadproudu
- jmenovitý zkratový proud (SCCR – short circuit current rating) až 200 kA
- testováno podle IEC/EN 61643-11 a UL 1449 4.Ed

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Přepětová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem, Jednofázový, TN |
| Číslo objednávky | 2736270000 |
| Typ | VPU AC II US 1 R 60/50 |
| GTIN (EAN) | 4050118825459 |
| Množství | 1 ks |
| Náhradní díly | 2726810000 2855300000 |

Datum vytvoření 24. srpna 2024 23:03:31 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VPU AC II US 1 R 60/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Hloubka | 68 mm | Hloubka (v palcích) | 2,677 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 76 mm | Výška | 111 mm |
| Výška (v palcích) | 4,37 inch | Šířka | 18 mm |
| Šířka (v palcích) | 0,709 inch | Rozměr při montáži – výška | 75 mm |
| Čistá hmotnost | 125 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...85 °C |
| Vlhkost | Rel. vlhkost 5–95 % | | |

Jmenovité údaje UL

| | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| Okolní teplota (provozní), max. | 85 °C | Jmenovité napětí U_N | 60 V |
| MCOV (L-PE) | 75 V | SCCR | 100 kA |
| I_n | 20 kA | Kategorie | SPD TYPE 1 |
| Průřez připojení AWG, min. | AWG 14 | Průřez připojení AWG, max. | AWG 6 |
| Okolní teplota (provozní), min. | -40 °C | MODE | all modes |
| VPR (L-PE) | 330 V | Typ napětí | AC |
| Energetické sítě UL | Split-Phase | | |

Data připojení, vzdálené upozornění

| | | | |
|--|--------|--|----------------------|
| Délka odizolování | 12 mm | Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, max. | 1,5 mm ² |
| Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, max. (AWG) | AWG 10 | Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, min. | 0,14 mm ² |
| Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, min. (AWG) | AWG 30 | Typ připojení | PUSH IN |

Jmenovité údaje IEC / EN

| | | | |
|---|--|--|---|
| Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV | 114 V | Frekvenční rozsah, max. | 60 Hz |
| Frekvenční rozsah, min. | 50 Hz | Jmenovité napětí (AC) | 60 V |
| Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11 | Typ II | Koordinace energie (≤ 10 m) | Typ II, Typ III |
| Max. trvalé napětí, U_c (AC) | 75 V | Následná schopnost potlačit proud I_{fi} | Následný proud není nutné brát v úvahu. |
| Pojistka | Není nutná pojistka ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA I_{scCR} , 315 A gG @25 kA I_{scCR} | Počet pólů | 1 |
| SPD typ | T2 | Signalizační kontakt | 250 V 1A 1CO |
| Standardy | IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449, NF-PA 79 | Stupeň krytí U_p při I_N (L/N-PE) | $\leq 0,8$ kV |
| Svodový proud při U_n | 0,3 mA | Síť o nízkém napětí | Jednofázový, TN |
| Typ napětí | AC | Třída požadavků podle normy EN 61643-11 | T2 |
| Vybíjecí proud $I_{max.}$ (8/20 μ s) vodič-PE | 50 kA | Vybíjecí proud I_n (8/20 μ s) vodič-PE | 20 kA |
| Zatížitelnost zkratovým proudem I_{SCCR} | 50 kA | Čas odezvy | ≤ 25 ns |

Koordinace izolace podle normy EN 50178

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|---|
| Kategorie rázového napětí | III | Závažnost znečištění | 2 |
|---------------------------|-----|----------------------|---|

Datum vytvoření 24. srpna 2024 23:03:32 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VPU AC II US 1 R 60/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Barevný | Oranžová, černá | Design | Instalační kryt; 1TE, Insta IP 20 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Lišta | TS 35 |
| Optický funkční displej | zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho | Provozní nadmořská výška | ≤ 4000 m |
| Segment | Rozvod elektrické energie | Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
| Verze | Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem | | |

Data připojení

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|
| Délka odizolování | 18 mm | Metoda připojení vodiče | Šroubové připojení |
| Typ připojení | Šroubové připojení | Délka odizolování, jmenovité připojení | 18 mm |
| Utahovací moment, min. | 2 Nm | Utahovací moment, max. | 4,5 Nm |
| Rozsah sevření, jmenovité připojení | 16 mm ² | Upínací rozsah, min. | 4 mm ² |
| Upínací rozsah, max. | 35 mm ² | Průřez propojení AWG, min. | AWG 14 |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 6 | Průřez vodiče, pevný, min. | 2,5 mm ² |
| Průřez vodiče, pevný, max. | 35 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 35 mm ² | Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm ² |
| Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. | 35 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 35 mm ² | | |

Hodnocení IECEx/ATEX/cUL

| | |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cULus) | E354261 |
|----------------------|---------|

Záruka

| | |
|-----------------|-------|
| Časový interval | 5 let |
|-----------------|-------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000941 | ETIM 7.0 | EC000941 |
| ETIM 8.0 | EC000941 | ETIM 9.0 | EC000941 |
| ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 | ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 | ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 | ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

VPU AC II US 1 R 60/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

Č. osvědčení (cULus) E354261

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [Beipackzettel / Instruction sheet](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

VPU AC II US 1 R 60/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Symbol elektřiny



Schematic circuit diagram

VPU AC II US 1 R 60/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | SDIS 1.0X5.5X125 | Verze |
| Číslo objednávky | 4749850000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | |
| Množství | 1 ks | |

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení. K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 6/15 K MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4980100000 | ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| Množství | 200 ks | |

VPU AC II US 1 R 60/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | SDIK PH1 X 80 | Verze |
| Číslo objednávky | 2749890000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118897098 | |
| Množství | 1 ks | |

VPU AC II US 1 R 60/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Náhradní svodič přepětí



- kompaktní SPD pro instalaci v aplikaci podle NFPA 79
- nejsou potřeba žádná další ochranná zařízení proti nadproudu
- jmenovitý zkratový proud (SCCR – short circuit current rating) až 200 kA
- testováno podle IEC/EN 61643-11 a UL 1449 4.Ed

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | VPU AC II US 0 60/50 | Verze |
| Číslo objednávky | 4726810000 | Náhradní svodič, Ochrana proti přepětí, $U_p(L/N-PE) < 800 \text{ V}$ |
| GTIN (EAN) | 4050118802474 | |
| Množství | 1 ks | |

Řada VPU



Produktovou řadu završuje rozsáhlá řada příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Typ | PLUG VPU AC |
| Číslo objednávky | 4955300000 |
| GTIN (EAN) | 4064675533283 |
| Množství | 10 ks |