

CBC 8/100 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spiral- und Netzschräume eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuttschlauch
Best.-Nr.	2588490000
Typ	CBC 8/100 BK
GTIN (EAN)	4050118602579
VPE	100 m

CBC 8/100 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	100.000 mm	Länge (inch)	3.937 inch
Durchmesser	8 mm	Nettogewicht	30,99 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-20...90 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Bündeldurchmesser, max.	8 mm
Durchmesser	8 mm	Einsatztemperaturbereich	-20...90 °C
Farbe	Schwarz, RAL 7021	Nenndurchmesser	8 mm
Nutzbarer Querschnitt	50 mm ²	Werkstoff	Polypropylen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--