

ENERGY METER 700-PN-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Medidores de energía - ValueLine

Funcionalidad avanzada de captura de datos de energía

El ámbito de prestaciones de los medidores de energía ValueLine va más allá de las funciones centrales de medición de energía.

También son ideales para determinar, almacenar y visualizar otros parámetros de calidad energética.

El software gratuito "ecoExplorer go" está disponible para la mayoría de los tipos del grupo de productos, por un lado para la configuración de dispositivos / puesta en marcha / visualización de los valores de medición, y por otro, para analizar la calidad de la energía.

Datos generales para pedido

Versión	Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
Código	2500870000
Tipo	ENERGY METER 700-PN-24
GTIN (EAN)	4050118513929
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 29 de mayo de 2024 11:43:58 CEST

ENERGY METER 700-PN-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	72 mm	Profundidad (pulgadas)	2,835 inch
Altura	96 mm	Altura (pulgadas)	3,78 inch
Anchura	96 mm	Anchura (pulgadas)	3,78 inch
Peso neto	265 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C	Humedad a temperatura de almacenamiento	0...90 % RH
Temperatura de servicio	-10 °C...55 °C	Humedad a temperatura de servicio	0 - 75 % HR

Entrada de corriente de medición

Armónicos, por pedido/corriente	1.-40.	Canales de medición de corriente	4 + 2
Corriente nominal	1 / 5 A	Factor de distorsión THD-I en %	Sí
Medición de la corriente diferencial	Sí	Precisión de medición de la corriente	0,2 %

Entrada de tensión de medición

Armónicos, por pedido/tensión	1.-40.	Cuadrantes	4
Factor de distorsión THD-U en %	Sí	Precisión de medición de la tensión	0,2 %
Rango de medida, tensión L-L, AC	480 V	Rango de medida, tensión L-N, AC	277 V
Sistema 3-hilos:	Sí	Sistema 4-hilos:	Sí

Comunicación

Interfaz	RS485: 9,6 – 115,2 kbps, Ethernet, Servidor web	Protocolo	PROFINET, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP
----------	--	-----------	---

Control de la calidad de la tensión

Armónicos, por pedido/tensión	1.-40.	Armónicos, por pedido/corriente	1.-40.
Factor de distorsión THD-U en %	Sí	Factor de distorsión THD-I en %	Sí
No balanceado	No	Sistema positivo, negativo y cero	Sí
Interrupciones breves	No	Función de grabación de secuencia de eventos	No

ENERGY METER 700-PN-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos técnicos

Corriente nominal	1 / 5 A	Frecuencia de entrada	<20 Hz
Tipo de protección	IP20, IP40	Versión	Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
Normas	IEC 61010-2-030, IEC 61010-1, IEC 61326-1	Rango de medida, tensión L-N, AC	277 V
Rango de medida, tensión L-L, AC	480 V	Categoría de sobretensión	300 V CAT III
Tensión de alimentación	24 - 90 V AC (50/60 Hz), 24 - 90 V DC	Tensión de alimentación	24 V
Sistema 3-hilos:	Sí	Sistema 4-hilos:	Sí
Cuadrantes	4	Frecuencia de muestreo 50/60 Hz	25,6 kHz
Mediciones continuas	Sí	Resultado de medición por segundo	5 ms
Valor real desde el período (50/60 Hz)	10 / 12	Medición de la corriente diferencial	Sí
Canales de medición de corriente	4 + 2	Precisión de medición de la tensión	0,2 %
Precisión de medición de la corriente	0,2 %	Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)	Clase 0.5S
Contador de horas de servicio	Sí	Conmutación de hora semanal	No
Función bimetal	Sí		

Entradas/Salidas

Entradas digitales	3	Salidas digitales	5
Entradas analógicas (RCM, temperatura, analógica)	2	Número de salidas de impulso	5
Entrada de temperatura	Sí		

Registro de datos de medición

Memoria; valores mínimos y máximos	Sí	Registro intervalo de actualización	200 ms
Software	ecoExplorer go®	Lógica integrada	Sí

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión	300 V CAT III
---------------------------	---------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ECLASS 9.0	27-14-23-30	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-23-30	ECLASS 11.0	27-14-23-30
ECLASS 12.0	27-14-23-30	ECLASS 13.0	27-14-23-30

Homologaciones

Homologaciones



Homologaciones	CE
ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E469563

Fecha de creación 29 de mayo de 2024 11:43:58 CEST

ENERGY METER 700-PN-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	Certificate of PROFenergy Module Certificate of PROFINET IO Device Application notes – Declaration of Conformity
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Software	Runtime Software – PN 700-PN GSDML file Device description – MODBUS address list Win64 - ecoExplorer go
Documentación del usuario	Quick Guide German/English Application notes – Manual ECOEXPLORER GO English Application Note Manual Energy Meter 700 German/Englisch
Catálogo	Catalogues in PDF-format


ENERGY METER 700-PN-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Dibujo acotado



ENERGY METER 700-PN-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	ENERGY METER SEAL L96-2
Código	2495610000
GTIN (EAN)	4050118505931
Cantidad	1 Pieza

Tipo	ENERGY METER BRACKET L1
Código	2433060000
GTIN (EAN)	4050118446388
Cantidad	1 Pieza

Tipo	ENERGY METER FIXING SET
Código	2433030000
GTIN (EAN)	4050118446401
Cantidad	1 Pieza