

CLI C 2-4 GE/SW PET. MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, jaune |
| Référence | 0251311747 |
| Type | CLI C 2-4 GE/SW PET. MP |
| GTIN (EAN) | 4032248452460 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

CLI C 2-4 GE/SW PET. MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 8 mm | Profondeur (pouces) | 0,315 inch |
| Hauteur | 4 mm | Hauteur (pouces) | 0,157 inch |
| Largeur | 7 mm | Largeur (pouces) | 0,276 inch |
| Poids net | 0,16 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| Caractères imprimés | Symboles |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Couleur | jaune |
| Couleur d'impression | noir |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 |
| Diamètre de l'isolation, max. | 10 |
| Halogène | Oui |
| Impression | PET. |
| Industries recommandées | Process, Machines |
| Largeur | 7 mm |
| Matériau | PVC, souple, sans cadmium |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Pièce de composant = Repères de fils et de câbles |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement Pièce de composant |
| Orientation de l'impression | horizontal |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C |
| Procédé d'impression | marqué à chaud |
| Type d'impression | Standard |
| Version | MultiPack |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur | 4 - 10 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 10 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 4 mm | Halogène | Oui |
| Section de raccordement de conducteur | 2,5 - 16 mm ² | Section de raccordement du conducteur, max. | 16 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 2,5 mm ² | | |

CLI C 2-4 GE/SW PET. MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Conformité environnementale du produit**

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
|---------------------------|-------------------------|

| | |
|------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
|------------|-----------------------|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Notification de modification produit | PCN CableLine_DE |
|--------------------------------------|----------------------------------|

| | |
|--|----------------------------------|
| | PCN CableLine_EN |
|--|----------------------------------|

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

CLI C 2-4 GE/SW PET. MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Figure similaire