

CLI O 10-3 GE/SW P MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI O peuvent être montés sur des câbles déjà connectés et se prêtent ainsi à l'équipement d'installations existantes. Des sections de conducteurs de 0,4 mm² à 4,0 mm² peuvent être identifiés sans problèmes à l'aide de trois différentes tailles. La forme et la conception garantissent une fixation durable et sûre des repères combinables individuellement.

Avantages :

- Repères ouverts pour câbles déjà raccordés
- Une version de repère avec protection antitorsion pour un repérage combiné sécurisé.
- Idéal pour un ajout de repères supplémentaires
- Des besoins en espace minimes
- Une économie de temps grâce à un montage par encliquetage

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, jaune |
| Référence | 0648001667 |
| Type | CLI O 10-3 GE/SW P MP |
| GTIN (EAN) | 4008190010188 |
| Qté. | 200 pièce(s) |

CLI O 10-3 GE/SW P MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 4 mm | Profondeur (pouces) | 0,157 inch |
| Hauteur | 3 mm | Hauteur (pouces) | 0,118 inch |
| Largeur | 4 mm | Largeur (pouces) | 0,157 inch |
| Poids net | 0,025 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|------------------|--|---------------------------|
| Caractères imprimés | Lettres, grandes | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Couleur | jaune | Couleur d'impression | noir |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | Halogène | Oui |
| Impression | P | Industries recommandées | Process, Machines |
| Largeur | 4 mm | Matériau | PVC, souple, sans cadmium |
| Orientation de l'impression | horizontal | Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C | Procédé d'impression | marqué à chaud |
| Type d'impression | Standard | Version | MultiPack |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C | | |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur | 2 - 3 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 3 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 2 mm | Halogène | Oui |
| Section de raccordement de conducteur | 0.4 - 1.5 mm ² | Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,4 mm ² | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

CLI O 10-3 GE/SW P MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Figure similaire