

**TRS 24-230VUC 1CO EMPTY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Figure similaire

Prises vides TERMSERIES avec :

- 1 contact inverseur
- Entrée multi-tension unique de 24 à 230 V UC
- Tensions d'entrée avec repérage coloré : DC : bleu, UC : blanc
- Grâce à une conception de haute qualité et à l'absence d'arêtes vives, il n'y a pas de risque de blessure lors de l'installation
- Plaques de séparation pour la séparation optique et le renforcement de l'isolation

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | TERMSERIES, Socle relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur, Tension nominale: 24...230 V UC $\pm 10$ %, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé |
| Référence  | <a href="#">1123330000</a>   |
| Type       | TRS 24-230VUC 1CO EMPTY  |
| GTIN (EAN) | 4032248905614  |
| Qté.       | 10 pièce(s)  |

**TRS 24-230VUC 1CO EMPTY**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 87,8 mm | Profondeur (pouces) | 3,457 inch |
| Hauteur    | 89,6 mm | Hauteur (pouces)    | 3,528 inch |
| Largeur    | 6,4 mm  | Largeur (pouces)    | 0,252 inch |
| Poids net  | 33,1 g  |                     |            |

**Températures**

|                         |  |                               |                |
|-------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C   | Température de fonctionnement | -40 °C...60 °C |
| Humidité                | 5-95% d'humidité relative,<br>T <sub>u</sub> = 40°C, sans condensation |                               |                |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0    | EC001456    |
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-03 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |

**Données de mesure UL**

|   |         |                                   |  |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| Température ambiante (fonctionnement), max. | 40 °C   | Section de raccordement AWG, min. | AWG 26   |
| Section de raccordement AWG, max.           | AWG 14  | Type de conducteur                | conducteur rigide en cuivre, conducteur souple en cuivre |
| Couple de serrage, max.                     | 0,4 Nm  | Degré de pollution                | 2  |
| Certificat N° (cURus)                       | E223759 |                                   |  |

**Côté commande**

|   |                     |   |           |
|---|---------------------|---|-----------|
| Tension nominale                                | 24...230 V UC ±10 % | Indicateur d'état   | LED verte |
| Circuit de protection                           | Redresseurs         | Tension de bobine du relais de rechange s'écartant de la tension nominale de commande | Oui       |
| Tension de bobine du relais de rechange 24 V DC |                     |   |           |

**Côté charge**

|                                 |             |                   |      |
|---------------------------------|-------------|-------------------|------|
| Tension de commutation nominale | 250 V AC    | Courant permanent | 10 A |
| Type de contact                 | 1 Inverseur |                   |      |

**Caractéristiques générales**

|   |   |                  |  |
|---|---|------------------|--|
| Altitude de service                       | ≤ 2000 m, au-dessus du niveau de la mer |                  |  |
| Rail                                      | TS 35                                   |                  |  |
| Couleur                                   | noir                                    |                  |  |
| Composant de classe d'inflammabilité UL94 | Composante .                            | Boîtier          |  |
|   | Classe d'inflammabilité UL94 .          | V-0              |  |
|   | Composante .                            | Clip de maintien |  |
|   | Classe d'inflammabilité UL94 .          | V-0              |  |

## TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Coordination de l'isolation

|   |                              |  |                              |
|---|------------------------------|--|------------------------------|
| Tension nominale                                | 300 V                        | Degré de pollution                                   | 2                            |
| Catégorie de surtension                         | III                          | Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge | ≥ 5,5 mm                     |
| Rigidité de tension côté commande - côté charge | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 min. | Tenue en tension par rapport au rail profilé         | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 min. |
| Tension de tenue au choc                        | 6 kV (1,2/50 µs)             | Degré de protection                                  | IP20                         |

## Informations supplémentaires sur les agréments / standards

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E223759 |
|-----------------------|---------|

## Caractéristiques de raccordement

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs   | Raccordement vissé   | Longueur de dénudage, raccordement nominal   | 8 mm                |
| Couple de serrage, max.  | 0,4 Nm               | Sections de raccordement, raccordement nominal                                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Plage de serrage, min.   | 0,14 mm <sup>2</sup> | Plage de serrage, max.   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min.                                   | AWG 26               | Section de raccordement du conducteur, AWG, max.                                   | AWG 14              |
| Section de raccordement du conducteur, min.  | 0,14 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)                          | AWG 26               | Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)                          | AWG 14              |
| Section de raccordement du conducteur, souple, min.                                | 0,14 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, souple, max.                                | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)                          | AWG 26               | Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)                          | AWG 14              |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.        | 0,25 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.          | 0,25 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max. | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Embouts doubles, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Embouts doubles, max.  | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Dimension de la lame   | Gr. PH0              |  |                     |

## Conformité environnementale du produit

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## Agréments

Agréments



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E223759     |

### TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de  
conformité

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel / Package Insert – multilingual](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures


## TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Schéma



### Dimensional drawing



## TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Tournevis pour tête fendue




Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Version   |
| Référence  | <a href="#">2749610000</a> | Outils de montage, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm                    |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |

## Adaptateurs d'interface



Câblage de signal plus rapide et moins encombrant  
Pour réduire les temps de câblage, des câbles pré-confectionnés sont utilisés entre la partie commande et le niveau interface ; et ils sont simplement raccordés à l'adaptateur TERMSERIES. Ceci permet une réduction significative des efforts de câblage dans les armoires électriques. L'adaptateur dispose d'un assemblage universel et offre un réel avantage en matière d'encombrement, lorsqu'il est utilisé avec des produits TERMSERIES de forme identique.

- Réduction du temps de câblage grâce au concept « plug-and-play » avec des câbles préassemblés
- Peut être appliqué aux côtés entrée et sortie des TERMSERIES
- Prêt pour la logique de commutation plus et moins
- Gain de place important grâce à l'adaptation universelle aux autres produits TERMSERIES

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | TIA SUBD 15S               | Version  |
| Référence  | <a href="#">1463530000</a> | TERMSERIES, Adaptateur, Sub-D, 15 pôles, DIN 41652 / CEI 60807,        |
| GTIN (EAN) | 4050118323542              | Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V,           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 | Courant nominal (par voie): 125 mA                                     |
| Type       | TIA F10                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">1463520000</a> | TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 10 pôles selon DIN EN 60603-13,           |
| GTIN (EAN) | 4050118323535              | levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 | nominale DC : 24 V, Courant nominal (par voie): 125 mA                 |
| Type       | TIAL F20                   | Version  |
| Référence  | <a href="#">1463550000</a> | TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 20 pôles selon DIN EN 60603-13,           |
| GTIN (EAN) | 4050118331783              | levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 16, Tension |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 | nominale DC : 24 V, Courant nominal (par voie): 60 mA                  |

## TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | SDS 0.6X3.5X100            | Version  |
| Référence  | <a href="#">2749340000</a> | Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |  |

## Connexions transversales



## Connexions transversales ajustables

Augmentez la flexibilité de vos connexions transversales. La connexion transversale TERMSERIES (TCC) permet de réaliser des connexions transversales réglables individuellement avec jusqu'à 51 pôles. Le nombre maximal de pôles enfichables a été augmenté jusqu'à 32 pôles. Le matériau en bande peut être très facilement raccourci à la longueur requise. Les connecteurs transversaux conviennent par leur facilité de manipulation et leur visibilité ainsi que par leurs possibilités de connexion universelle. Une barrette supplémentaire empêche le ressort de se déformer lors de l'assemblage.

- Connexion transversale réglable individuellement avec 51 pôles
- Barre supplémentaire pour éviter la déformation du ressort
- Connexion transversale plus longue disponible – jusqu'à 32 pôles
- Tenue aux vibrations

## Informations générales de commande

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | TCC 6.4/51 OR              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 12.8/26 OR             | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/51 RD              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |

Date de création 3 juin 2024 11:43:56 CEST

# TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type       | TCC 6.4/10 BL              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/51 BL              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/10 RD              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/2 OR               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/2 BK               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 12.8/26 RD             | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/10 OR              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 12.8/26 BL             | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/51 BK              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/2 RD               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 12.8/26 BK             | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/2 BL               | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |
| Type       | TCC 6.4/10 BK              | Version                            |
| Référence  | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                                    |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                                    |

Date de création 3 juin 2024 11:43:56 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées



## TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## WS 12/6



## WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

## Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | WS 12/6 MM WS              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2007200000</a> | WS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |  |
| Qté.       | 600 pièce(s)               |  |

## Tournevis cruciforme, type Phillips



Tournevis cruciforme, type Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | SDK PH0 X 60               | Version   |
| Référence  | <a href="#">2749400000</a> | Tournevis, Largeur de la lame (B): 60 mm, Epaisseur de la lame (A): |
| GTIN (EAN) | 4050118895629              |   |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |

## TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Vierge



Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.

Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'impression avec PrintJet CONNECT ou Plotter est possible.

- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | WS 10/6 M MC NE WS         | Version  |
| Référence  | <a href="#">1818400000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Allen-Bradley, blanc   |
| Qté.       | 600 pièce(s)               |  |

## Tournevis cruciforme, type Phillips



Tournevis cruciforme isolé VDE, type Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, poignée SoftFinishf

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | SDIK PH0 X 60              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2749880000</a> | Tournevis, Largeur de la lame (B): 0 mm, 60 mm, Epaisseur de la lame |
| GTIN (EAN) | 4050118897081              | (A): 0   |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |  |

## TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Séparateur



## Plaques de séparation polyvalentes

Les plaques de séparation peuvent être utilisées pour regrouper des signaux visuels, pour isoler des modules électriquement et pour insérer des repérages pour une meilleure vue d'ensemble. Cela fait d'elles

un accessoire particulièrement polyvalent. Les plaques de séparation augmentent les distances de dégagement et de fuite entre deux modules, ce qui augmente

la tension d'isolation nominale entre deux modules jusqu'à 600 V. Des plaques

de séparation doubles peuvent être repérées avec des repérages WAD5 ou WS10/5 et

permettre des connexions transversales continues.

L'installation est facilitée grâce à des perforations pour briser individuellement les canaux de connexion transversale.

- Les plaques de séparation séparent visuellement les groupes les uns des autres
- Entailles pour la rupture individuelle des canaux de connexion transversale
- Les plaques de séparation isolent entre deux modules en augmentant les distances de dégagement et de fuite jusqu'à 600 V

## Informations générales de commande

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Type       | TW TXS/TXZ R3.2            | Version                |
| Référence  | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Séparateur |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                        |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |                        |

## TRS 24-230VUC 1CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Module d'alimentation



Modules d'alimentation économisant l'espace  
Nos bornes d'alimentation permettent d'alimenter des potentiels en entrée – par exemple des potentiels neutres ou moins – ou d'alimenter des potentiels commutés en sortie. Associées à des connexions transversales précisément adaptées de TERMSERIES, les connexions des câbles sur le module de relais restent libres pour les actionneurs et les capteurs. Aucun bloc de jonction de passage supplémentaire n'est nécessaire, ce qui permet d'économiser énormément d'espace dans l'armoire. Dans le même temps, le câblage est simplifié car il n'est pas nécessaire d'utiliser des embouts doubles pour l'alimentation potentielle.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | TXP SUPPLY                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, Module d'alimentation, Nombre des contacts: 5, , |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              | Courant permanent: 10 A, PUSH IN                             |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |  |
| Type       | TXZ SUPPLY                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Module d'alimentation, Nombre des contacts: 5, , |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              | Courant permanent: 10 A, Raccordement à ressort              |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |  |
| Type       | TXS SUPPLY                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Module d'alimentation, Nombre des contacts: 5, , |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              | Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé                  |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |  |

# TRS 24-230VUC 1CO EMPTY


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Miscellaneous

#### Type code TERMSERIES empty sockets



Clé de codage des modèles