

KTB FS 553515 S4E3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Abbildung ähnlich

La gamme de boîtiers Klippon® TB présente d'excellentes caractéristiques de performance, même dans un environnement difficile. Elle est de plus conforme aux exigences les plus strictes des atmosphères potentiellement explosives des industries des processus ou de production d'énergie. La gamme de boîtiers Klippon® TB FS apporte de nouvelles améliorations à une série de produits qui rencontre déjà un grand succès et qui est déjà leader sur le marché.

La série de boîtiers Klippon® TB FS vous apporte les avantages suivants :

- Disponibles en 12 tailles et 3 profondeurs standards
- Avec jusqu'à 4 plaques de presse-étoupes
- Protection du joint contre la compression
- Verrouillage de couvercle en dehors de la zone du joint
- Tenue à la température améliorée
- Classe de protection IP66/IP67
- Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
- Pieds de montage soudés

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 550 mm, Largeur: 350 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, gauche, droite, Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent |
| Référence | 1196330000 |
| Type | KTB FS 553515 S4E3 |
| GTIN (EAN) | 4032248979325 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

KTB FS 553515 S4E3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| Profondeur | 150 mm | Profondeur (pouces) | 5,905 inch |
| Hauteur | 550 mm | Hauteur (pouces) | 21,653 inch |
| Largeur | 350 mm | Largeur (pouces) | 13,78 inch |
| Cote de fixation hauteur | 350 mm | Cote de fixation largeur | 406 mm |
| Poids net | 9 720 g | | |

Températures

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Température de fonctionnement | Remarque : température ambiante (fonctionnement) | Pour l'emploi dans des plages de températures dépassant 105 °C, la protection est limitée à IP66. |
| -60 °C...135 °C | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 | | |

Boîtier de mise à la terre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mise à la terre, boîtier, intérieur | Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle., Écrou de mise à la terre M10 continu dans la base du boîtier |
|-------------------------------------|---|

KTB FS 553515 S4E3
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Charge utile max. | 77 kg | Classe de protection (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Couple des vis du couvercle | 2,5 Nm | Degré de protection | IP66, IP67 |
| Dimensions du carton | 550x710x240 | Dimensions sur tout | 561 x 431 x 158,5 |
| Domaines d'utilisation : | Zones explosibles, Industrie des processus, Industrie pétrochimique et gazière, Industrie chimique, Offshore, Onshore | Epaisseur du matériau de la bride | |
| Epaisseur du matériau du coffret | 1,5 mm | | 3 mm |
| Fixation de montage | | Epaisseur du matériau du couvercle | 1,5 mm |
| | 4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne | Fixation du coffret | 4 pieds de montage soudés avec dimensions d'orifices de 11 mm (2 pieds de montage à tête fendue et 2 pieds de montage cruciformes) |
| Fixation du couvercle | Vis à tête fendue six pans M6 SW10 | Hauteur de l'orifice d'accès | 520 mm |
| Largeur de l'orifice d'accès | | Matériau | Acier inoxydable 1.4404 (316L) |
| Matériau du joint | Silicone | Montage de la plaque de presse-étoupes | Vis 6 pans M6 10 SW |
| Nombre de vis de couvercle | 6 | Normes | DIN EN 62208 - Boîtier vide standard, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Plaque de presse-étoupes | Oui | Plaques presse-étoupes | inférieur, gauche, droite |
| Position tige PE | | Remarque : degré de protection | En cas d'utilisation dans une plage de températures supérieures à 105 °C, la protection IP est limitée à IP 66. |
| | Boîtier côté C | Taille de clé | 10 mm |
| Surface | électropoli | Température de fonctionnement , min. | -60 °C |
| Température de fonctionnement , max. | 135 °C | | |
| Tenue aux chocs | Version ATEX 7 J, 10 J version standard | | |

Equipement horizontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x26 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x22 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x52 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x16 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 4x43 | WDU 6 / ZDU 6 | 4x32 |

Equipement vertical

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x46 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x39 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x91 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x29 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x76 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x58 |

KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Numéros de certificat du boîtier

| | | | |
|---|---|---|--|
| Certificat N° (ATEX) | KEMA10ATEX0048 | Certificat N° (IECEX) | IECEXKEM10.0015U |
| Certificat n° UL 508A | E223801 | Certificat n° UL Haz.Loc. | E223792 |
| Certificat n° UL Ord.Loc. | | Conditions d'homologation | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
| | E243298 | | |
| Numéro d'attestation de conformité (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | Numéro de certificat (DNV) | TAE000013S |
| Numéro de certificat (INMETRO) | | | |
| | IEX13.0006U | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (AEx) | E223792 |
| Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEX) | IECEXIBE14.0013 |
| Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO) | LMP 21.0017 | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
| Numéro de certificat du boîtier de terminaisons UL | E223792 | Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
| Numéro de certificat du boîtier vide (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 | Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO) | LMP 21.0016U | Numéro de certificat du boîtier électronique (NEPSI) | 2020322303003289 |
| Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 | N° de certificat (cULus) | E256877 |

Presse-étoupes droite

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 42 | M16 | 24 |
| M20 | 20 | M25 | 9 |
| M32 | 7 | M40 | 6 |
| M50 | 5 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Presse-étoupes gauche

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 42 | M16 | 24 |
| M20 | 20 | M25 | 9 |
| M32 | 7 | M40 | 6 |
| M50 | 5 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Presse-étoupes haut / bas

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 27 | M16 | 15 |
| M20 | 13 | M25 | 6 |
| M32 | 5 | M40 | 4 |
| M50 | 3 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |

KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E256877 |

Téléchargements

| | |
|--|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVOLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTb FS), TB MH... (KTb MH), TB QL... (KTb QL) (Rev.02) Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06 UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00 IBEXU14ATEX1028U IBEXU14ATEX1050 IECEXIBE14.0004U IECEXIBE14.0013 TAE000013S IECEXPTB11.0071 PTB11ATEX2019 16-AV4BO-245X P4610581_1 24-01-100099/E24-01-102546/NB10 CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03 UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00 |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Spécifications appel d'offre | Klippon TB FS 553515 S4E3_1196330000_DE Klippon TB FS 553515 S4E3_1196330000_EN Klippon TB FS 553515 S4E3_1196330000_NL |
| Documentation utilisateur | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN |


KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Matériel de montage

**Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation**

Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Kits de matériels de fixation

Des kits de matériels de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots anti-pluie.

Le **kit de fixation de plaquettes – SD** est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas.

Le **kit de fixation universel – TPSD** a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | TPSD FIXING SET KTB | Version |
| Référence | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Kit de fixation de plaque signalétique, |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Matériau: Acier inoxydable, non traité, argent |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | FKSC M6X8 D9/SW3 | Version |
| Référence | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Vis de fixation, Matériau: Acier |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | SD FIXING SET | Version |
| Référence | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Kit de fixation de plaque signalétique, |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | Hauteur: 12 mm, Largeur: 12 mm, Profondeur: 16.4 mm, Matériau: |
| Qté. | 1 pièce(s) | Acier inoxydable, non traité, argent |

KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accessoires

Boulon de mise à la terre



Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Ecrou de mise à la terre

Ecrou de mise à la terre pour remplacement en tant que composant complet, disponible en version laiton et acier inox.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | PEBZ M10 KTB BR SET | Version |
| Référence | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Boulon de terre, autres, Hauteur: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | Largeur: 21 mm, Profondeur: 48.7 mm, Matériau: Laiton, non traité, |
| Qté. | 1 pièce(s) | argent |
| Type | PEBZ M10 KTB S4 SET | Version |
| Référence | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Boulon de terre, autres, Hauteur: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | Largeur: 21 mm, Profondeur: 48.7 mm, Matériau: Acier inox 1.4404, |
| Qté. | 1 pièce(s) | non traité, argent |

Acier inox 1.4404 (316L)



Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Capuchons de protection

Les capuchons de protection offrent une protection additionnelle parfaite pour le boîtier lorsque ce dernier est utilisé dans des zones climatiques particulières comme par exemple celles exposées à des pluies fréquentes ou à un rayonnement solaire élevé.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB RNHD 553515 S4E R | Version |
| Référence | 1314240000 | Klippon TB (Terminal Box), Capuchon de protection, Hauteur: 53.4 |
| GTIN (EAN) | 4050118117271 | mm, Largeur: 355 mm, Profondeur: 160.5 mm, Matériau: Acier |
| Qté. | 1 pièce(s) | inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent |

KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support document

**Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation**

Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Supports documents

Supports documents pour le rangement correct des documents dans le boîtier

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DOHA KTB A4 S2 R | Version |
| Référence | 1252730000 | Klippon TB (Terminal Box), Support document, Riveté, Hauteur: 200 |
| GTIN (EAN) | 4050118045383 | mm, Largeur: 240 mm, Profondeur: 20 mm, Matériau: Acier inox |
| Qté. | 1 pièce(s) | 1.4301, poli miroir, argent |
| Type | DOHA KTB A6 S2 R | Version |
| Référence | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), Support document, Riveté, Hauteur: 110 |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | mm, Largeur: 130 mm, Profondeur: 20 mm, Matériau: Acier inox |
| Qté. | 1 pièce(s) | 1.4301, poli miroir, argent |
| Type | DOHA KTB A5 S2 R | Version |
| Référence | 1252750000 | Klippon TB (Terminal Box), Support document, Riveté, Hauteur: 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118045390 | mm, Largeur: 180 mm, Profondeur: 20 mm, Matériau: Acier inox |
| Qté. | 1 pièce(s) | 1.4301, poli miroir, argent |

550 x 350mm

**Intégration, extension et individualisation : Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation**

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Plaques de montage

Plaques de montage avec et sans perçages, pour la fixation longitudinale et transversale de rails profilés ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB MOPL 5535 S2N | Version |
| Référence | 1193880000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, Hauteur: 495 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028485 | Largeur: 289 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Acier inox 1.4301 |
| Qté. | 1 pièce(s) | (304), non traité, argent |
| Type | KTB MOPL 5535 MSZN | Version |
| Référence | 1194010000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, Hauteur: 495 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028614 | Largeur: 289 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zingué, |
| Qté. | 1 pièce(s) | argent |
| Type | KTB MOPL 5535 MSZN H | Version |
| Référence | 2022650000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, préperçé, Hauteur: |
| GTIN (EAN) | 4050118403701 | 495 mm, Largeur: 289 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle |
| Qté. | 1 pièce(s) | d'acier, zingué, argent |

Date de création 6 septembre 2024 01:28:41 CEST

Niveau du catalogue 31.08.2024 / Toutes modifications techniques réservées

9

KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KTB MOPL 5535 S2N H | Version |
| Référence | 1257720000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, préperçé, Hauteur: |
| GTIN (EAN) | 4050118049091 | 495 mm, Largeur: 289 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Acier inox |
| Qté. | 1 pièce(s) | 1.4301 (304), non traité, argent |

Gland plates without earthing studs



Intégration, extension et individualisation : Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Plaques de presse-étoupes

Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB GP 55XX15 CD S4 3MM | Version |
| Référence | 1281160000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 498 |
| GTIN (EAN) | 4050118072105 | mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | gauche, droite, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |
| Type | KTB GP 553515 AB S4 | Version |
| Référence | 1281150000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 344 |
| GTIN (EAN) | 4050118071771 | mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | supérieur, inférieur, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |

Acier inox 1.4301



Intégration, extension et individualisation : Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Capuchons de protection

Les capuchons de protection offrent une protection additionnelle parfaite pour le boîtier lorsque ce dernier est utilisé dans des zones climatiques particulières comme par exemple celles exposées à des pluies fréquentes ou à un rayonnement solaire élevé.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB RNHD 553515 R | Version |
| Référence | 1281490000 | Klippon TB (Terminal Box), Capuchon de protection, Hauteur: 53.4 |
| GTIN (EAN) | 4050118072310 | mm, Largeur: 355 mm, Profondeur: 160.5 mm, Matériau: Acier inox |
| Qté. | 1 pièce(s) | 1.4301, poli miroir, argent |

KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Bande de mise à la terre

La gamme complète d'accessoires système pour la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB vous permet d'adapter facilement les boîtiers pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application. Les options suivantes sont disponibles :

- Éléments de fermeture
- Supports documents
- Écrou de mise à la terre
- Plaques presse-étoupes
- Matériel d'installation
- Plaques de montage
- Capuchons de protection
- Entretoise
- Rails
- Support de plaquette de marquage du type

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Version |
| Référence | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Bande de mise à la terre, Vissé, Matériau: |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | Acier, Vert/jaune |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Profondeur 15 mm



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TS35X15 ST KTB5535 HOR | Version |
| Référence | 8000073122 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 289 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4064675340775 | longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | TS35X15 ST KTB5535 HOR-C | Version |
| Référence | 8000073123 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 289 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4064675340782 | longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | TS35X15 ST KTB5535 VER | Version |
| Référence | 8000073124 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 495 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4064675340799 | longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de plaquette de marquage du type



Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Supports de plaques signalétiques

Différents supports de plaques signalétiques sont disponibles pour une mise en place bien visible des plaques signalétiques nécessaires et additionnelles.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Version |
| Référence | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Support plaque signalétique, Riveté, |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | Hauteur: 50 mm, Largeur: 171 , Profondeur: 16.5 mm, Matériau: Acier |
| Qté. | 1 pièce(s) | inox 1.4301, poli miroir, argent |
| Type | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Version |
| Référence | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Support plaque signalétique, Riveté, |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | Hauteur: 25 mm, Largeur: 141 mm, Profondeur: 16.5 mm, Matériau: |
| Qté. | 1 pièce(s) | Acier inox 1.4301, poli miroir, argent |
| Type | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Version |
| Référence | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Support plaque signalétique, Riveté, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | Hauteur: 70 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 20 mm, Matériau: |
| Qté. | 1 pièce(s) | Acier inox 1.4301, poli miroir, argent |

Profondeur 7,5 mm



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TS35X7.5 ST KTB5535 VER | Version |
| Référence | 8000006715 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 495 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4050118652932 | longitudinal, Acier, zingué, chromé |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | TS35X7.5 ST KTB5535 HOR | Version |
| Référence | 8000006726 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 289 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4050118652994 | longitudinal, Acier, zingué, chromé |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | GFSC M5X10 TX20 SET | Version |
| Référence | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm, Largeur: |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau: Acier, zingué, à revêtement de |
| Qté. | 1 pièce(s) | zinc galvanique et passivé, argent |

Plaques presse-étoupes en acier inox - 6 mm

**Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas
d'utilisation**

Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Plaques de presse-étoupes

Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB GP 553515 AB S4 6MM | Version |
| Référence | 1256570000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 344 |
| GTIN (EAN) | 4050118095890 | mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 6 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | supérieur, inférieur, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |
| Type | KTB GP 55XX15 CD S4 6MM | Version |
| Référence | 1256580000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 498 |
| GTIN (EAN) | 4050118093926 | mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 6 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | gauche, droite, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |

KTB FS 553515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Gland plates with earthing studs

**Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas
d'utilisation**

Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Plaques de presse-étoupes

Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB GP 553515 AB S4 PE | Version |
| Référence | 2023660000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 344 |
| GTIN (EAN) | 4050118404265 | mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | supérieur, inférieur, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |
| Type | KTB GP 55XX15 CD S4 PE | Version |
| Référence | 2023670000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 498 |
| GTIN (EAN) | 4050118403886 | mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | gauche, droite, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |