

**AP 111 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Souple - encore plus souple - Profilform**

Coffret modulaire en Profilform - le système modulaire souple avec des profilés en matière plastique et modules de fixation colorés et transparents.

La combinaison parfaite de grilles standard prolongeables à volonté et de produits vendus au mètre débités au millimètre près crée l'équilibre optimal entre la souplesse et la rentabilité.

- Nos profilés encliquetables de largeurs standard entre 5 mm et 45 mm permettent la fixation de tous les formats courants de circuits imprimés.
- Les hauteurs de structures variables sont synonymes d'une densité d'assemblage maximale même pour des modules électroniques de grande taille.
- différentes variantes de montage rendent le montage direct des coffrets aussi simples que l'encliquetage sur les rails de fixation.
- Des couvercles solides protègent efficacement les modules contre les influences externes.

La formule du succès : un profilé variable + des éléments préfabriqués modulaires = un concept de coffret souple avec une grande surface utile pour le circuit imprimé.

Le concept modulaire est optimal pour les modules dont les besoins en espace sont importants, et est particulièrement bien adapté pour les petites séries ou les largeurs de montage variables.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Boîtiers du rail profilé noir, Plaque d'extrémité des deux côtés, Largeur: 27.2 mm |
| Référence  | <a href="#">1189900000</a>   |
| Type       | AP 111 BK  |
| GTIN (EAN) | 4050118159943  |
| Qté.       | 10 pièce(s)  |

**AP 111 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |          |                  |            |
|-----------|----------|------------------|------------|
| Hauteur   | 103,6 mm | Hauteur (pouces) | 4,079 inch |
| Largeur   | 27,2 mm  | Largeur (pouces) | 1,071 inch |
| Poids net | 8 g      |                  |            |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC001031    | ETIM 8.0    | EC001031    |
| ETIM 9.0    | EC002779    | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |                                      |           |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2   | Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | 600 ≤ CTI |
| Matériau isolant                    | PA 66 |                                      |           |

**Caractéristiques générales**

|                        |      |                                  |                             |
|------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------|
| Couleur                | noir | Degré de protection              | IP20 en condition installée |
| Possibilité d'enrobage | Non  | Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011                    |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Brochures          | <a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |

**AP 111 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dessins**

RAIL MOUNTING  
 FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

