

KTB QL 352620 S4E3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Abbildung ähnlich

La gamme de boîtiers Klippon® TB présente d'excellentes caractéristiques de performance, même dans un environnement difficile. Elle est de plus conforme aux exigences les plus strictes des atmosphères potentiellement explosives que l'on trouve spécialement dans les industries des processus ou de production d'énergie. La gamme de boîtiers Klippon® TB QL apporte de nouvelles améliorations à une série de produits qui rencontre déjà un grand succès et qui est déjà leader sur le marché.

La série de boîtiers Klippon® TB QL vous apporte les avantages suivants :

- Disponibles en 12 tailles et 3 profondeurs standards
- Avec jusqu'à 4 plaques de presse-étoupes
- Protection du joint contre la compression
- Fermeture rapide du couvercle, par fente standard
- Tenue à la température améliorée
- Classe de protection IP66
- Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
- Pieds de montage soudés
- Agréments internationaux

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 350 mm, Largeur: 260 mm, Profondeur: 200 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, gauche, droite, Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent |
| Référence | 1200190000 |
| Type | KTB QL 352620 S4E3 |
| GTIN (EAN) | 4032248983124 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

KTB QL 352620 S4E3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| Profondeur | 200 mm | Profondeur (pouces) | 7,874 inch |
| Hauteur | 350 mm | Hauteur (pouces) | 13,78 inch |
| Largeur | 260 mm | Largeur (pouces) | 10,236 inch |
| Cote de fixation hauteur | 250 mm | Cote de fixation largeur | 316 mm |
| Poids net | 9 862 g | | |

Températures

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Température de fonctionnement | Remarque : température ambiante (fonctionnement) | Pour l'emploi dans des plages de températures dépassant 105 °C, la protection est limitée à IP66. |
| -60 °C...135 °C | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Boîtier de mise à la terre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mise à la terre, boîtier, intérieur | Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle. |
|-------------------------------------|---|

KTB QL 352620 S4E3
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Angle d'ouverture du couvercle | 130 ° | Charge utile max. | 36 kg |
| Classe de protection (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Degré de protection | IP66 |
| Dimensions du carton | 450x510x290 | Dimensions sur tout | 361 x 341 x 210 |
| Domaines d'utilisation : | Zones explosibles, Industrie des processus, Industrie pétrochimique et gazière, Industrie chimique, Offshore, Onshore | Epaisseur du matériau de la bride | |
| Epaisseur du matériau du coffret | 1,5 mm | | 3 mm |
| Fixation de montage | | Epaisseur du matériau du couvercle | 1,5 mm |
| | 4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne | Fixation du coffret | 4 pieds de montage soudés avec dimensions d'orifices de 11 mm (2 pieds de montage à tête fendue et 2 pieds de montage cruciformes) |
| Fixation du couvercle | Fermeture quart de tour avec insert fendu | Hauteur de l'orifice d'accès | 297 mm |
| Largeur de l'orifice d'accès | 201 mm | Matériau | Acier inoxydable 1.4404 (316L) |
| Matériau du joint | Silicone | Montage de la plaque de presse-étoupes | Vis 6 pans M6 10 SW |
| Normes | DIN EN 62208 - Boîtier vide standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Plaque de presse-étoupes | |
| Plaques presse-étoupes | inférieur, gauche, droite | | Oui |
| Remarque : degré de protection | En cas d'utilisation dans une plage de températures supérieures à 105 °C, la protection IP est limitée à IP 66. | Position tige PE | Boîtier côté C |
| Taille de clé | 10 mm | Surface | |
| Température de fonctionnement , min. | -60 °C | | électropoli |
| | | Température de fonctionnement , max. | 135 °C |
| | | Tenue aux chocs | Version ATEX 7 J, 10 J version standard |

Equipement horizontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x17 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x14 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x34 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x29 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x22 |

Equipement vertical

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x27 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x22 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x53 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x44 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x33 | | |

KTB QL 352620 S4E3
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Numéros de certificat du boîtier

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| Certificat N° (ATEX) | KEMA10ATEX0047U | Certificat N° (IECEX) | IECEXKEM10.0016U |
| Certificat n° UL 508A | E223801 | Certificat n° UL Haz.Loc. | E223792 |
| Certificat n° UL Ord.Loc. | | Conditions d'homologation | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
| | E243298 | | |
| Numéro d'attestation de conformité (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS03 | Numéro de certificat (CCOE) | P461058_1 |
| Numéro de certificat (DNV) | TAE000013S | Numéro de certificat (INMETRO) | IEX13.0006U |
| Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (AEx) | E223792 | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
| Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEX) | IECEXIBE14.0013 | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO) | LMP 21.0017 |
| Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons UL | E223792 |
| Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Numéro de certificat du boîtier vide (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 |
| Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U | Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO) | LMP 21.0016U |
| Numéro de certificat du boîtier électronique (NEPSI) | 2020322303003289 | Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02 |
| N° de certificat (cULus) | E243298 | | |

Presse-étoupes droite

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 26 |
| M20 | 17 | M25 | 14 |
| M32 | 7 | M40 | 6 |
| M50 | 3 | M63 | 2 |
| M75 | 2 | | |

Presse-étoupes gauche

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 26 |
| M20 | 17 | M25 | 14 |
| M32 | 7 | M40 | 6 |
| M50 | 3 | M63 | 2 |
| M75 | 2 | | |

Presse-étoupes haut / bas

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 33 | M16 | 22 |
| M20 | 14 | M25 | 12 |
| M32 | 6 | M40 | 5 |
| M50 | 2 | M63 | 2 |
| M75 | 1 | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E243298 |

Téléchargements


| | |
|--|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06 IBEXU14ATEX1028U IBEXU14ATEX1050 IECEXIBE14.0004U IECEXIBE14.0013 TAE000013S GYJ14.1310X IECEXPTB11.0071 PTB11ATEX2019 16-AV4BO-245X P4610581_1 24-01-100099/E24-01-102546/NB10 LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Spécifications appel d'offre | Klippon TB QL 352620 S4E3 1200190000_DE Klippon TB QL 352620 S4E3 1200190000_EN Klippon TB QL 352620 S4E3 1200190000_NL |
| Documentation utilisateur | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN PI KLIPPON TB MH QL EN |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Boulon de mise à la terre

**Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas
d'utilisation**

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Ecrou de mise à la terre

Ecrou de mise à la terre pour remplacement en tant que composant complet, disponible en version laiton et acier inox.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | PEBZ M10 KTB S4 SET | Version |
| Référence | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Boulon de terre, autres, Hauteur: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | Largeur: 21 mm, Profondeur: 48.7 mm, Matériau: Acier inox 1.4404, |
| Qté. | 1 pièce(s) | non traité, argent |
| Type | PEBZ M10 KTB BR SET | Version |
| Référence | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Boulon de terre, autres, Hauteur: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | Largeur: 21 mm, Profondeur: 48.7 mm, Matériau: Laiton, non traité, |
| Qté. | 1 pièce(s) | argent |

Acier inox 1.4404 (316L)

**Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas
d'utilisation**

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Capuchons de protection

Les capuchons de protection offrent une protection additionnelle parfaite pour le boîtier lorsque ce dernier est utilisé dans des zones climatiques particulières comme par exemple celles exposées à des pluies fréquentes ou à un rayonnement solaire élevé.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB RNHD XX2620 S4E R | Version |
| Référence | 1314150000 | Klippon TB (Terminal Box), Capuchon de protection, Hauteur: 55.9 |
| GTIN (EAN) | 4050118117516 | mm, Largeur: 265 mm, Profondeur: 211.2 mm, Matériau: Acier |
| Qté. | 1 pièce(s) | inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Matériel de montage

**Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation**

Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Kits de matériels de fixation

Des kits de matériels de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots anti-pluie.

Le **kit de fixation de plaquettes – SD** est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas.

Le **kit de fixation universel – TPSD** a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SD FIXING SET | Version |
| Référence | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Kit de fixation de plaque signalétique, |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | Hauteur: 12 mm, Largeur: 12 mm, Profondeur: 16.4 mm, Matériau: |
| Qté. | 1 pièce(s) | Acier inoxydable, non traité, argent |
| Type | TPSD FIXING SET KTB | Version |
| Référence | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Kit de fixation de plaque signalétique, |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Matériau: Acier inoxydable, non traité, argent |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | FKSC M6X8 D9/SW3 | Version |
| Référence | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Vis de fixation, Matériau: Acier |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support document

**Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation**

Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Supports documents

Supports documents pour le rangement correct des documents dans le boîtier

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DOHA KTB A6 S2 R | Version |
| Référence | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), Support document, Riveté, Hauteur: 110 |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | mm, Largeur: 130 mm, Profondeur: 20 mm, Matériau: Acier inox |
| Qté. | 1 pièce(s) | 1.4301, poli miroir, argent |

Acier inox 1.4301

**Intégration, extension et individualisation : Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation**

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Capuchons de protection

Les capuchons de protection offrent une protection additionnelle parfaite pour le boîtier lorsque ce dernier est utilisé dans des zones climatiques particulières comme par exemple celles exposées à des pluies fréquentes ou à un rayonnement solaire élevé.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB RNHD 352620 R | Version |
| Référence | 1281420000 | Klippon TB (Terminal Box), Capuchon de protection, Hauteur: 55.9 |
| GTIN (EAN) | 4050118072099 | mm, Largeur: 265 mm, Profondeur: 211.2 mm, Matériau: Acier inox |
| Qté. | 1 pièce(s) | 1.4301, poli miroir, argent |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

350 x 260mm



Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Plaques de montage

Plaques de montage avec et sans perçages, pour la fixation longitudinale et transversale de rails profilés ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB MOPL 3526 S2N | Version |
| Référence | 1193840000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, Hauteur: 295 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028447 | Largeur: 199 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Acier inox 1.4301 |
| Qté. | 1 pièce(s) | (304), non traité, argent |
| Type | KTB MOPL 3526 S2N H | Version |
| Référence | 1257680000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, préperçé, Hauteur: |
| GTIN (EAN) | 4050118049282 | 295 mm, Largeur: 199 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Acier inox |
| Qté. | 1 pièce(s) | 1.4301 (304), non traité, argent |
| Type | KTB MOPL 3526 MSZN | Version |
| Référence | 1193970000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, Hauteur: 295 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028577 | Largeur: 199 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zingué, |
| Qté. | 1 pièce(s) | argent |
| Type | KTB MOPL 3526 MSZN H | Version |
| Référence | 2022310000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, préperçé, Hauteur: |
| GTIN (EAN) | 4050118403633 | 295 mm, Largeur: 199 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle |
| Qté. | 1 pièce(s) | d'acier, zingué, argent |

Gland plates without earthing studs



Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Plaques de presse-étoupes

Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KTB GP 352620 CD S4 | Version |
| Référence | 1281020000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 294 |
| GTIN (EAN) | 4050118071788 | mm, Largeur: 167 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | gauche, droite, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB GP 352620 AB S4 | Version |
| Référence | 1281010000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 250 |
| GTIN (EAN) | 4050118071795 | mm, Largeur: 167 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | supérieur, inférieur, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |

Éléments de fermeture

**Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas
d'utilisation**

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Systèmes de fermeture

Divers systèmes de fermeture sont disponibles pour une fermeture sûre et adéquate des boîtiers. Un cadenas pour les boîtiers Klippon® TB MH et les systèmes de fermeture les plus divers pour les boîtiers Klippon® TB QL.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KTB QLL S2 DB3 | Version |
| Référence | 1191590000 | Klippon TB (Terminal Box), Élément de fermeture, Matériau: Acier inox |
| GTIN (EAN) | 4050118134285 | 1.4301, non traité, argent |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | KTB QLL S2 SLS | Version |
| Référence | 1191600000 | Klippon TB (Terminal Box), Élément de fermeture, Matériau: Acier inox |
| GTIN (EAN) | 4050118137989 | 1.4301, non traité, argent |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | KTB QLH S4 SLS | Version |
| Référence | 1191610000 | Klippon TB (Terminal Box), Élément de fermeture, Matériau: Acier inox |
| GTIN (EAN) | 4050118137965 | 1.4404, non traité, argent |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | GFSC M5X10 TX20 SET | Version |
| Référence | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm, Largeur: |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau: Acier, zingué, à revêtement de |
| Qté. | 1 pièce(s) | zinc galvanique et passivé, argent |

Profondeur 7,5 mm



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TS35X7.5 ST KTB3526 VER | Version |
| Référence | 8000006711 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 295 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4050118652840 | longitudinal, Acier, zingué, chromé |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR | Version |
| Référence | 8000006721 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 199 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4050118652895 | longitudinal, Acier, zingué, chromé |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Gland plates with earthing studs

**Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas
d'utilisation**

Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Plaques de presse-étoupes

Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB GP 352620 AB S4 PE | Version |
| Référence | 2023230000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 250 |
| GTIN (EAN) | 4050118403985 | mm, Largeur: 167 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | supérieur, inférieur, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |
| Type | KTB GP 352620 CD S4 PE | Version |
| Référence | 2023280000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 294 |
| GTIN (EAN) | 4050118403930 | mm, Largeur: 167 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | gauche, droite, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |

Plaques presse-étoupes en acier inox - 6 mm

**Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas
d'utilisation**

Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Plaques de presse-étoupes

Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB GP 352620 CD S4 6MM | Version |
| Référence | 1256420000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 294 |
| GTIN (EAN) | 4050118093827 | mm, Largeur: 167 mm, Profondeur: 6 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | gauche, droite, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |
| Type | KTB GP 352620 AB S4 6MM | Version |
| Référence | 1256410000 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 250 |
| GTIN (EAN) | 4050118093810 | mm, Largeur: 167 mm, Profondeur: 6 mm, Plaques presse-étoupes: |
| Qté. | 1 pièce(s) | supérieur, inférieur, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de plaquette de marquage du type



Intégration, extension et individualisation : Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Supports de plaques signalétiques

Différents supports de plaques signalétiques sont disponibles pour une mise en place bien visible des plaques signalétiques nécessaires et additionnelles.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Version |
| Référence | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Support plaque signalétique, Riveté, |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | Hauteur: 25 mm, Largeur: 141 mm, Profondeur: 16.5 mm, Matériau: |
| Qté. | 1 pièce(s) | Acier inox 1.4301, poli miroir, argent |
| Type | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Version |
| Référence | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Support plaque signalétique, Riveté, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | Hauteur: 70 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 20 mm, Matériau: |
| Qté. | 1 pièce(s) | Acier inox 1.4301, poli miroir, argent |
| Type | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Version |
| Référence | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Support plaque signalétique, Riveté, |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | Hauteur: 50 mm, Largeur: 171 mm, Profondeur: 16.5 mm, Matériau: |
| Qté. | 1 pièce(s) | Acier inox 1.4301, poli miroir, argent |

Bande de mise à la terre

La gamme complète d'accessoires système pour la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB vous permet d'adapter facilement les boîtiers pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application. Les options suivantes sont disponibles :

- Éléments de fermeture
- Supports documents
- Écrou de mise à la terre
- Plaques presse-étoupes
- Matériel d'installation
- Plaques de montage
- Capuchons de protection
- Entretoise
- Rails
- Support de plaquette de marquage du type

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Version |
| Référence | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Bande de mise à la terre, Vissé, Matériau: |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | Acier, Vert/jaune |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

KTB QL 352620 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Profondeur 15 mm



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TS35X15 ST KTB3526 HOR | Version |
| Référence | 8000073113 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 199 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4064675340669 | longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | TS35X15 ST KTB3526 VER | Version |
| Référence | 8000073114 | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 295 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4064675340676 | longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Qté. | 20 pièce(s) | |