

ADAP M50-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les adaptateurs de la série ADAP offrent flexibilité et polyvalence en remplissant les entrées inutilisées des équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | ADAP (adaptateur Klippon Ex), Adaptateur, droit, M 50 ,1 1/2" NPT, Laiton, nickelé |
| Référence | 1263010000 |
| Type | ADAP M50-NPT1-1/2-W |
| GTIN (EAN) | 4050118088885 |
| Qté. | 6 pièce(s) |

ADAP M50-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|---------|-------------------|------------|
| Largeur | 66,5 mm | Largeur (pouces) | 2,618 inch |
| Longueur | 39 mm | Longueur (pouces) | 1,535 inch |
| Poids net | 320 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Température de fonctionnement | -50 °C... 120 °C |
|-------------------------------|------------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| Couple de serrage | 100 Nm | Degré de protection | IP66 |
| Diamètre du câble extérieur, max. | 41 mm | Diamètre du câble extérieur, min. | 1 mm |
| Filetage (extérieur) | M 50 | Filetage (intérieur) | 1 1/2" NPT |
| Halogène | sans halogène | Joint torique | Silicone |
| Longueur du filetage | 16 mm | Matériau | Laiton, nickelé |
| Normes | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 | Notice d'installation | Voir les instructions de montage |
| Pas de vis | 1,5 mm | Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C | Presse-étoupes | M 50 |
| Silicone | Oui | Taille de clé 1 | 60 mm |
| Type de protection contre l'ignition | Ex d - antidéflagrant, Ex e - sécurité accrue | | |

Numéros de certificat du presse-étoupe

| | | | |
|---|--------------------|---|---|
| Certificat N° (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | Identification | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC) | 2020322313000069 |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

ADAP M50-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | ATEX certification IEC Ex certification CCC approval of Cable glands CE Declaration of conformity |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Documentation utilisateur | Notice of installation |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

ADAP M50-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires
Rondelle plate en nylon - GWDR


Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Type | GWDR M50-W | Version |
| Référence | 1185650000 | fermé, M 50, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078312 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

Écrous de blocage en laiton nickelé


Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SKMU M50 MS | Version |
| Référence | 1737040000 | SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 50, 5 mm, Laiton, |
| GTIN (EAN) | 4008190956516 | nickelé |
| Qté. | 25 pièce(s) | |