

## SAI-Y-7/8 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Connecteur Y, 7/8"
Référence	<a href="#">1413930000</a>
Type	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
Qté.	1 pièce(s)

## SAI-Y-7/8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 72,4 g

## Classifications

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	9 A
Cycles d'enfichage	≥ 50	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67	Matériau de base du boîtier	PUR
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-30...+90 °C
Raccordement du blindage	Non	Surface du contact	Au (Or)
Tension nominale	300 V		

## Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	7/8": 1.5 Nm	Sortie groupe - connecteur débrochable	Mâle 7/8 po.
Sortie simple 1 - connecteur débrochable	Femelle 7/8 po.	Sortie simple 2 - connecteur débrochable	Femelle 7/8 po.

## Caractéristiques générales

Codage	aucune	Courant nominal	9 A
Cycles d'enfichage	≥ 50	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage du raccordement	7/8"	Matériau de base du boîtier	PUR
Matériau de contact du mâle	CuZn	Matériau du contact de la femelle	CuZn
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-30...+90 °C
Raccordement du blindage	Non	Surface du contact	Au (Or)
Tension nominale	300 V		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

**SAI-Y-7/8 4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Fiche de données**

**SAI-Y-7/8 4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dessins**

**Dessin coté, Schéma**

