

RSV1,6 S24 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Connecteurs rectangulaires avec contacts à sertir. Ils peuvent aussi bien être utilisés de manière volante pour les prolongateurs qu'être utilisés avec les versions pour circuit imprimé. Les contacts sertis permettent d'avoir une grande densité de connexions. On utilise les contacts CS 1.6 ou CB 1.6. Les connecteurs peuvent être codés et verrouillés. L'emballage est en carton.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 24, 180°, Raccordement à sertir, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Référence	1418100000
Type	RSV1,6 S24 GR
GTIN (EAN)	4008190186913
Qté.	20 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Emballage	Boîte

Date de création 23 mai 2024 21:54:45 CEST

RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	33 mm	Profondeur (pouces)	1,299 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1,063 inch
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1,811 inch
Poids net	17,46 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-46-02-02
ECLASS 12.0	27-46-02-02	ECLASS 13.0	27-46-02-02

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.	0,13 mm ²	Plage de serrage, max.	3,31 mm ²
souple, min. H05(07) V-K	0,2 mm ²	souple, max. H05(07) V-K	2,5 mm ²

Paramètres système

Famille de produits	OMNIMATE Signal - série RSV	Type de raccordement	Raccordement installation
Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement à sertir	Pas en mm (P)	5 mm
Pas en pouces (P)	0,197 "	Orientation de la sortie du conducteur	180°
Nombre de pôles	24	L1 en mm	25 mm
L1 en pouce	0,984 "	Nombre de séries	4
Nombre de pôles	6	Protection au toucher selon DIN VDE 57106	protection doigt enfiché
Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20 enfiché	Codable	Oui
Longueur de dénudage	4 mm	Cycles d'enfichage	25
Force d'enfichage/pôle, max.	9 N	Force d'extraction/pôle, max.	18 N

Données des matériaux

Matériau isolant	PA 66/6	Couleur	gris gravier
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7032	Groupe de matériaux isolants	I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 600	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-50 °C
Température de fonctionnement, max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	100 °C		

RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données nominales selon CEI

testé selon la norme

IEC 60664-1, IEC 61984

Courant nominal, nombre de pôles max.

(Tu = 20 °C)

13 A

Courant nominal, nombre de pôles max.

(Tu = 40 °C)

11,5 A

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/2

400 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution II/2

4 kV

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/3

4 kV

Courant nominal, nombre de pôles min.

(Tu = 20 °C)

17 A

Courant nominal, nombre de pôles min.

(Tu = 40 °C)

15 A

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution II/2

630 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/3

250 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/2

4 kV

Tenue aux courants de faible durée

3 x 1s mit 120 A

Données nominales selon CSA

Institut (CSA)



Certificat N° (CSA)

53975-13

Tension nominale (groupe d'utilisation

C / CSA)

600 V

Section de raccordement de câble AWG,

min.

AWG 26

Référence aux valeurs approuvées

Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Courant nominal (groupe d'utilisation C /

CSA)

13 A

Section de raccordement de câble AWG,

max.

AWG 12

Données nominales selon UL 1059

Institut (UR)



Certificat N° (UR)

E92202

Référence aux valeurs approuvées

Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Emballage

Emballage

Boîte

Longueur VPE

239 mm

Largeur VPE

148 mm

Hauteur VPE

39 mm

Note importante

Conformité IPC

Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques

- Autres variantes sur demande
- Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
- Espacement entre les rangées : voir implantation des trous
- Section nominale dépendant du contact serti inséré
- Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
- Diamètre extérieur max. du câble (isolation comprise) : 3,5 mm
- Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois

RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N° (UR) E92202

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[Declaration of the Manufacturer](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Notification de modification produit

[20220207 RSV – Adjustment geometry and markings](#)[20220207 RSV – Anpassung Geometrie und Markierungen](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[MB DEVICE MANUF. EN](#)[FL 72H SAMPLE SER EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)


RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing




Dimensional drawing



poles	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
	A	B	C	D	E	a ±0.2	b ±0.2
4	23.0	25.0	10.0	12.0	17.0	20.3	18.1
6	23.0	30.0	10.0	12.0	17.0	25.1	18.1
9	29.0	30.0	16.1	12.0	23.0	25.1	24.0
12	29.0	35.0	16.1	22.0	23.0	30.0	24.0
18	29.0	46.0	16.1	33.0	23.0	40.5	24.0
24	33.0	46.0	20.0	33.0	27.0	40.5	28.3
36	33.0	61.0	20.0	48.0	27.0	55.5	28.3

Graph



RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Serre-câbles



Pour les changements de charge fréquents : une "boule d'attelage" pour le connecteur enfichable
La décharge de traction est capable d'en faire plus que de décharger les conducteurs en tas de tension sur le câble.

Il suffit de l'encliqueter à la prise et

- de regrouper les conducteurs
- de guider les câbles
- de l'utiliser pour brancher et débrancher plus facilement la prise

Pas de détérioration des points de raccordement, des câblages clairs et propres et une utilisation simple.

Les avantages pour l'utilisateur : une disponibilité plus élevée des installations grâce à des connexions sollicitables à long terme dans un environnement industriel exigeant, et une utilisation plus confortable.

Informations générales de commande

Type	RSV1,6 ZE12 BK BX	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1563300000	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Protection anti-traction,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190095871	noir, Nombre de pôles: 12		
Qté.	25 pièce(s)			

Contact mâle standard



Pour le contact sûr - contacts à sertir CB/CS.

La combinaison de boîtiers RSV et de contacts à sertir de Weidmüller permet une adaptation individuelle aux exigences spécifiques de l'application correspondante. Les propriétés de produits suivantes sont disponibles en fonction des systèmes :

- Centrage sûr des contacts grâce à des pointes à 3 segments
- Sécurité de contact élevée grâce à 4 points de contact définis
- Crochet de verrouillage dans le ressort en acier pour un logement sûr des contacts dans le boîtier
- Contacts mâles de deux longueurs, pour la réalisation de contacts avancés
- Jusqu'à 100 cycles d'enfichage (version étain)
- Jusqu'à 500 cycles d'enfichage (version or)

Avec l'outil adapté de haute qualité de Weidmüller, le traitement approprié est assuré.

Informations générales de commande

Type	CS1,6R22-20 SN I1,8	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1423500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190085063	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			

RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CS1,6E18-16 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582270000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190126049	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6R18-16 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582280000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190029401	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	4 000 pièce(s)			
Type	CS1,6R22-20 AU,75 I1,8	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1422500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190093648	standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CS1,6R14-12 AU,75 I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1428500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190023201	standard, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	3 000 pièce(s)			
Type	CS1,6E18-16 SN I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1427600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190090654	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6E22-20 AU,75 I1,8	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1422600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190090463	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6E22-20 SN I1,8	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1423600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190061876	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6R14-12 SN I4,2	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582320000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190008680	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	3 000 pièce(s)			
Type	CS1,6R18-16 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1426500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190159146	standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CS1,6E14-12 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1429600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190030728	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6R26-24 SN I1,4	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1421500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190064310	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.25 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CS1,6E18-16 AU,75 I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582250000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190135614	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6E14-12 AU,75 I4,2	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582290000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190015244	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			

RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CS1,6E22-20 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1424600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190186562	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6R14-12 AU,75 I4,2	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582300000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190020668	standard, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	3 000 pièce(s)			
Type	CS1,6E14-12 AU,75 I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1428600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190078867	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6R14-12 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1429500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190113919	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	4 000 pièce(s)			
Type	CS1,6R26-24 AU,75 I1,4	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1420500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190117931	standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.25 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CS1,6R22-20 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1424500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190158811	standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CS1,6R22-20 SN I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1425500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190004781	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CS1,6E14-12 SN I4,2	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582310000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190032975	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6E26-24 SN I1,4	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1421600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190009939	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.25 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6E26-24 AU,75 I1,4	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1420600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190082772	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 0.25 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6RB18-16 AU,75 I3,5	Version	Indices de produit	
Référence	1017080000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		
GTIN (EAN)	4032248727711	standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	4 000 pièce(s)			
Type	CS1,6E18-16 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1426600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190182861	Mâle - standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CS1,6R18-16 AU,75 I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582260000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190184100	standard, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	4 000 pièce(s)			

Date de création 23 mai 2024 21:54:45 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CS1,6E22-20 SN I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1425600000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190048884	Mâle - standard, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			

Type	CS1,6R18-16 SN I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1427500000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle -		Bobine
GTIN (EAN)	4008190014551	standard, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			

Adaptateurs pour rail



Encliqueté, terminé !!

Du circuit imprimé à l'armoire de distribution : les pattes d'encliquetage et de montage constituent le lien entre les connecteurs enfichables et le rail de fixation.

Adapté aux tailles standard courantes : TS 15 ou TS 35.

En tant que patte combinée ou variante.

Cette alternative rapide à la fixation par vis est imbattable au niveau de la facilité de montage et d'entretien.

La patte de montage pour rail de fixation permet l'utilisation systématique des techniques de raccordement enfichables, du module à l'armoire de distribution, en passant par les boîtiers, et évite les solutions disparates.

Informations générales de commande

Type	RSV1,6 RF12/35X15 SW	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1690140000	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Pied encliquetable, noir,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190863005	Nombre de pôles: 12		
Qté.	10 pièce(s)			

Type	RSV1,6 RF12/35X7.5 SW	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582940000	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Pied encliquetable, noir,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190068486	Nombre de pôles: 12		
Qté.	10 pièce(s)			

RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Contact mâle long



Pour le contact sûr - contacts à sertir CB/CS.

La combinaison de boîtiers RSV et de contacts à sertir de Weidmüller permet une adaptation individuelle aux exigences spécifiques de l'application correspondante. Les propriétés de produits suivantes sont disponibles en fonction des systèmes :

- Centrage sûr des contacts grâce à des pointes à 3 segments
- Sécurité de contact élevée grâce à 4 points de contact définis
- Crochet de verrouillage dans le ressort en acier pour un logement sûr des contacts dans le boîtier
- Contacts mâles de deux longueurs, pour la réalisation de contacts avancés
- Jusqu'à 100 cycles d'enfichage (version étain)
- Jusqu'à 500 cycles d'enfichage (version or)

Avec l'outil adapté de haute qualité de Weidmüller, le traitement approprié est assuré.

Informations générales de commande

Type	CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1426700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190170516	Mâle ,96 long, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6E18-16 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582350000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190033620	Mâle ,96 long, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6E22-20 SN I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1425700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190175016	Mâle ,96 long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6E22-20 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1424700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190143350	Mâle ,96 long, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1420700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190130176	Mâle ,96 long, doré, Plage de raccordement max. : 0.25 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6R22-20 SN I1,8	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1565870000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle ,96		Boîte
GTIN (EAN)	4008190086596	long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CSL1,6R26-24 SN I1,4	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1565900000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle ,96		Boîte
GTIN (EAN)	4008190139797	long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.25 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			

RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CSL1,6E22-20 SN I1,8	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1423700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190001766	Mâle ,96 long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1428700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190098353	Mâle ,96 long, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6E18-16 AU,75 I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582330000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190066079	Mâle ,96 long, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6E22-20 AU,75 I1,8	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1422700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190168667	Mâle ,96 long, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6R14-12 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1565780000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle ,96		Boîte
GTIN (EAN)	4008190056735	long, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	4 000 pièce(s)			
Type	CSL1,6E14-12 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1429700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190065577	Mâle ,96 long, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6E26-24 SN I1,4	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1421700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190109042	Mâle ,96 long, étamé, Plage de raccordement max. : 0.25 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6R22-20 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1565820000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle ,96		Boîte
GTIN (EAN)	4008190130732	long, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CSL1,6R18-16 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1565790000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle ,96		Boîte
GTIN (EAN)	4008190021870	long, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CSL1,6R18-16 SN I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1565810000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle ,96		Boîte
GTIN (EAN)	4008190056803	long, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	5 000 pièce(s)			
Type	CSL1,6E18-16 SN I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1427700000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190057725	Mâle ,96 long, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6E14-12 SN I4,2	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582390000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190166762	Mâle ,96 long, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm ²		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CSL1,6R18-16 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	1582360000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Mâle ,96		Boîte
GTIN (EAN)	4008190063214	long, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm ²		
Qté.	4 000 pièce(s)			

RSV1,6 S24 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CSL1,6E14-12 AU,75 I4,2	Version		Indices de produit		Emballage	
Référence	1582370000	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,				Boîte	
GTIN (EAN)	4008190055608	Mâle ,96 long, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm²					
Qté.	250 pièce(s)						

Éléments de codage

**Il ne faut assembler que ce qui se ressemble : le raccordement correct au bon endroit.**

Des éléments de codage et des sécurités anti-torsion assurent l'affectation univoque des éléments de raccordement lors du processus de fabrication et de l'utilisation.

Les éléments de codage et de protection anti-torsion sont insérés avant l'équipement ou en cours de confectionnement des câbles. L'alternative de Weidmüller : effectuer une configuration en ligne à l'aide du configurateur de variantes, et se faire livrer les éléments précodés prêts à l'emploi..

Aucune erreur d'équipement du circuit imprimé ou de connexion des éléments de raccordement n'est plus possible.

L'avantage : pas de recherche d'erreurs lors de la fabrication et pas d'erreurs de commande de la part de l'utilisateur.

Informations générales de commande

Type	RSV1,6 KO	Version		Indices de produit		Emballage	
Référence	1567430000	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage,				Boîte	
GTIN (EAN)	4008190169756	noir, Nombre de pôles: 1					
Qté.	50 pièce(s)						


plugged: 52

9.2

33


27

9.2






male plug

female plug




mounting cut-out
wall thickness : 1,3 - 2,3mm
recommended : 1,5 - 2,0mm






For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmueller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.



	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
poles	A	B	C	D	E	a ± 0.3	b ± 0.3
4	23,0	25,0	10,8	12,8	17,8	20,3	18,1
6	23,0	30,0	10,8	17,6	17,8	25,1	18,1
9	29,0	30,0	16,6	17,6	23,8	25,1	24,0
12	29,0	35,0	16,6	22,6	23,8	30,0	24,0
18	29,0	46,0	16,6	33,0	23,8	40,5	24,0
24	33,0	46,0	20,6	33,0	27,8	40,5	28,3
36	33,0	61,0	20,6	48,0	27,8	55,5	28,3

General tolerance: DIN ISO 2768-mK 	94488/5 29.06.18 HELIS_MA 00				Cat.no.: 1419100000	
	Modification				1 14928 15 Drawing no. Issue no. Sheet 01 of 01 sheets	
		Date	Name	<div style="text-align: center;"> RSV 1.6 S36 STECKERGEHAEUSE PLUG MOULDING </div>		
	Drawn	25.05.2011	LANG_T			
	Responsible		LANG_T			
	Checked	12.07.2018	HERTEL_S			
Scale: 10:1	Approved		LANG_T	Product file: RSV 1.6 CRIMP 7265		