

VG M32 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Presse-étoupes en laiton, indiqués pour l'utilisation en zones explosibles Ex e (sécurité accrue). Ils ont été testés selon les dernières normes et standards IEC/EN 60079-0, et ont également reçu la certification ATEX.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex), Raccord à vis, droit, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé |
| Référence | 1460080000 |
| Type | VG M32 EXE MS |
| GTIN (EAN) | 4050118266122 |
| Qté. | 20 pièce(s) |

VG M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Hauteur | 49 mm | Hauteur (pouces) | 1,929 inch |
| Longueur | 49 mm | Longueur (pouces) | 1,929 inch |
| Poids net | 117,15 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| Bague d'étanchéité | CR | Degré de protection | IP66, IP68 - 6 bar (30 min.) |
| Degré de protection avec GWDR | IP66, IP68 | Diamètre du câble extérieur, max. | 24 mm |
| Diamètre du câble extérieur, min. | 14 mm | Filetage (extérieur) | M 32 |
| Halogène | Oui | Insert | Néoprène |
| Joint torique | NBR | Longueur du filetage | 16 mm |
| Matériau | Laiton, nickelé | Normes | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 |
| Notice d'installation | Voir les instructions de montage | Pas de vis | 1,5 mm |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Presse-étoupes | Métrique | Remarque : degré de protection | Veuillez suivre les consignes de montage |
| Taille de clé 1 | 35 mm | Taille de clé 2 | 35 mm |

Numéros de certificat du presse-étoupe

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Identification | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | IMQ 11 ATEX 038 X |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (GOST) | POCC TR.05.B04 16 1 | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |

Note importante

| | |
|-----------------------------|--|
| Informations sur le produit | Pour les épaisseurs de paroi de boîtier inférieures ou égales à 3 mm (par exemple, enceintes STB Klippon), un joint plat supplémentaire doit être utilisé - GWDR NP. Des joints plats supplémentaires sont inclus dans l'unité d'emballage. |
|-----------------------------|--|

VG M32 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

| | |
|-----------|-----------|
| Agréments | EAC; ATEX |
|-----------|-----------|

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Données techniques | CAD data – STEP |
|--------------------|---------------------------------|

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

| | |
|-----------|--|
| Brochures | |
|-----------|--|

VG M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SKMU M32 MS | Version |
| Référence | 1737020000 | SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 32, 4 mm, Laiton, |
| GTIN (EAN) | 4008190956493 | nickelé |
| Qté. | 100 pièce(s) | |