

## CLI C 2-4 GE/SW Q CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

## Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">1568261669</a>  |
| Type       | CLI C 2-4 GE/SW Q CD  |
| GTIN (EAN) | 4008190093594   |
| Qté.       | 250 pièce(s)  |

## CLI C 2-4 GE/SW Q CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 8 mm    | Profondeur (pouces) | 0,315 inch |
| Hauteur    | 4 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,157 inch |
| Largeur    | 7 mm    | Largeur (pouces)    | 0,276 inch |
| Poids net  | 0,216 g |                     |            |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|   |   |
|---|---|
| Caractères imprimés                       | Lettres, grandes                        |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0                                     |
| Couleur                                   | jaune                                   |
| Couleur d'impression                      | noir                                    |
| Couleur du matériau selon code couleurs   | 4                                       |
| Diamètre de l'isolation, max.             | 10                                      |
| Halogène                                  | Oui                                     |
| Impression                                | Q                                       |
| Industries recommandées                   | Process, Machines                       |
| Largeur                                   | 7 mm                                    |
| Matériau                                  | PVC, souple, sans cadmium               |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Bobine = Repères de fils et de câbles |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement Bobine          |
| Orientation de l'impression               | horizontal                              |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 80 °C                                   |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -30 °C                                  |
| Procédé d'impression                      | marqué à chaud                          |
| Type d'impression                         | Standard                                |
| Version                                   | CD                                      |
| plage de température d'utilisation        | -30...80 °C                             |

## Repères de fils et de câbles

|   |                          |   |                    |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 4 - 10 mm                | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 10 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 4 mm                     | Halogène                                    | Oui                |
| Section de raccordement de conducteur       | 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 2,5 mm <sup>2</sup>      |   |                    |

## CLI C 2-4 GE/SW Q CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

/

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

## Agréments

ROHS

Conforme

## Téléchargements

Notification de modification produit

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

### CLI C 2-4 GE/SW Q CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



Figure similaire