

**THM MT30X 25/12 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

**Informations générales de commande**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Version               | THM, Repérage d'équipements et appareillages, 12 x 25 mm, jaune |
| Référence             | <a href="#">1751751687</a>                                      |
| Type                  | THM MT30X 25/12 GE  |
| GTIN (EAN)            | 4032248001378   |
| Qté.                  | 1 pièce(s)  |
| imprimante compatible | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>           |

## THM MT30X 25/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,08 mm | Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
| Hauteur    | 12 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,472 inch |
| Largeur    | 25 mm   | Largeur (pouces)    | 0,984 inch |
| Poids net  | 599 g   |                     |            |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...150 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Caractéristiques générales

|   |  |
|---|--|
| Adhésif                                   | Acrylate   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0  |
| Couleur                                   | jaune  |
| Halogène                                  | Non  |
| Largeur                                   | 25 mm  |
| Matériau                                  | Polyester  |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Rouleau d'étiquettes = Repérage d'équipements et appareillages |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement Rouleau d'étiquettes                     |
| Nombre par rouleau                        | 10 000   |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 150 °C   |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C   |
| Procédé d'impression                      | Transfert thermique  |
| Version                                   | autoadhésif, sans halogène                                       |
| plage de température d'utilisation        | -40...150 °C   |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements


|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Fiche de données**

**THM MT30X 25/12 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



## THM MT30X 25/12 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Type       | RIBBON MM 110/360 SW       | Version          |
| Référence  | <a href="#">2005070000</a> | Ruban de couleur |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |                  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                  |