

THM WO 25/76 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, jaune
Référence	1774340000
Type	THM WO 25/76 GE
GTIN (EAN)	4032248148523
Qté.	1 pièce(s)

THM WO 25/76 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0,984 inch
Largeur	76 mm	Largeur (pouces)	2,992 inch
Poids net	604 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	jaune
Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Non
Largeur	76 mm
Matériau	Film polyester
Nombre de repérages par combinaison	1 Rouleau d'étiquettes = Repères de fils et de câbles
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement Rouleau d'étiquettes
Nombre par rouleau	1 800
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Taille de plage de repérage	15 x 25 mm
Type d'impression	vierge
Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40...150 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	4.8 - 19.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	19,4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	4,8 mm	Halogène	Non
Hauteur de la zone de texte	15 mm	Largeur de la zone de texte	25 mm
Section de raccordement de conducteur	0.75 - 150 mm²	Section de raccordement du conducteur, max.	150 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm²		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

THM WO 25/76 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements


Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format

THM WO 25/76 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



THM WO 25/76 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	RIBBON MM 110/360 SW	Version
Référence	2005070000	Ruban de couleur
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qté.	1 pièce(s)	