

## CLI C 1-6 GE/SW 70 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

## Informations générales de commande

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">1868811591</a>                                             |
| Type       | CLI C 1-6 GE/SW 70 CD                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248449200                                                          |
| Qté.       | 250 pièce(s)                                                           |

## CLI C 1-6 GE/SW 70 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 5 mm    | Profondeur (pouces) | 0,197 inch |
| Hauteur    | 6 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,236 inch |
| Largeur    | 4,2 mm  | Largeur (pouces)    | 0,165 inch |
| Poids net  | 0,156 g |                     |            |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                         |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Caractères imprimés                       | Nombres                                 |        |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0                                     |        |
| Couleur                                   | jaune                                   |        |
| Couleur d'impression                      | noir                                    |        |
| Couleur du matériau selon code couleurs   | 4                                       |        |
| Diamètre de l'isolation, max.             | 5                                       |        |
| Halogène                                  | Oui                                     |        |
| Impression                                | 70                                      |        |
| Industries recommandées                   | Process, Machines                       |        |
| Largeur                                   | 4,2 mm                                  |        |
| Matériau                                  | PVC, souple, sans cadmium               |        |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Bobine = Repères de fils et de câbles |        |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                 | Bobine |
| Orientation de l'impression               | horizontal                              |        |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 80 °C                                   |        |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -30 °C                                  |        |
| Procédé d'impression                      | marqué à chaud                          |        |
| Type d'impression                         | Standard                                |        |
| Version                                   | CD                                      |        |
| plage de température d'utilisation        | -30...80 °C                             |        |

## Repères de fils et de câbles

|                                             |                         |                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 2,5 - 5 mm              | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 5 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 2,5 mm                  | Halogène                                    | Oui               |
| Section de raccordement de conducteur       | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 1,5 mm <sup>2</sup>     |                                             |                   |

## Conformité environnementale du produit

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

### CLI C 1-6 GE/SW 70 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS

Conforme

### Téléchargements

Notification de modification produit

[PCN CableLine\\_DE](#)

[PCN CableLine\\_EN](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

### CLI C 1-6 GE/SW 70 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



Figure similaire