

SAIS-2-IDC-M12B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12, M16 et 7/8 " ; très robustes, particulièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connecteurs débrochables M12 offrent un choix de 5 techniques de raccordement différentes.

La technologie IDC permet un assemblage simple et rapide, en permettant au conducteur d'être inséré directement dans la borne, sans sertissage ni dénudage de l'isolant. Cette technologie assure aussi un excellent niveau de sécurité.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Connecteur attachable, M12, Mâle, droit |
| Référence | 1864730000 |
| Type | SAIS-2-IDC-M12B-COD |
| GTIN (EAN) | 4032248430543 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

SAIS-2-IDC-M12B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 50 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Brochage | Broche 2 + Broche 4 | Codage | Codage B |
| Courant nominal | 4 A | Cycles d'enfichage | ≥ 50 |
| Degré de pollution | 3 | Degré de protection | IP67 |
| Diamètre de câble, max. | 8,8 mm | Diamètre de câble, min. | 4,5 mm |
| Matériau de base du boîtier | CuZn | Matériau de la bague filetée | Zinc injecté sous pression |
| Nombre de pôles | 2 | Plage de températures du coffret | -25...+85 °C |
| Raccordement du blindage | Oui | Section de raccordement du conducteur, max. | 0,34 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,25 mm ² | Surface du contact | étamé |
| Tension nominale | 32 V | Tenue d'isolation | 10 ⁸ Ω |
| Type de raccordement | Raccordement auto-débravant d'isolant | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-------------|
| Nombre de pôles | 2 | Raccordement 1 | M12 |
| Raccordement 2 | IDC | Description de l'article | SAIS / SAIB |
| Matériau de base du boîtier | CuZn | Filetage du raccordement | M12 |
| Surface du contact | étamé | Degré de protection | IP67 |
| Cycles d'enfichage | ≥ 50 | | |

Normes

Norme de connecteur CEI 61076-2-101

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Documentation utilisateur | Manual |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

Date de création 4 juin 2024 07:43:16 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données

SAIS-2-IDC-M12B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma des pôles

