

SF 3/12 MC NE GE V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire



Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. Ils sont réalisés dans un matériau exempt d'halogène, avec classe d'inflammabilité V0/V2. SlimFix est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

Avantages :

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V0/V2
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si la section du câble est supérieure à 16,0 mm²
- Repères au format MultiCard éprouvé

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|--|
| Version | SlimFix, Repères de fils et de câbles, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, jaune |
| Référence | 1919520000 |
| Type | SF 3/12 MC NE GE V2 |
| GTIN (EAN) | 4032248555819 |
| Qté. | 320 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SF 3/12 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 4,8 mm | Profondeur (pouces) | 0,189 inch |
| Hauteur | 12 mm | Hauteur (pouces) | 0,472 inch |
| Largeur | 4,6 mm | Largeur (pouces) | 0,181 inch |
| Poids net | 0,322 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Caractéristiques générales

| | |
|---|--|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
| Couleur | jaune |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 |
| Halogène | Non |
| Industries recommandées | Transports, Machines |
| Largeur | 4,6 mm |
| Matériau | Polyamide 66 |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Repères de fils et de câbles |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement MultiCard |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Taille de plage de repérage | 12 x 4,6 mm |
| Type d'impression | vierge |
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur | 3 - 3,7 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 3,7 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 3 mm | Halogène | Non |
| Section de raccordement de conducteur | 1,5 - 2,5 mm ² | Section de raccordement du conducteur, max. | 2,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 1,5 mm ² | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Fiche de données**SF 3/12 MC NE GE V2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | Zuken E3.S |
| Notification de modification produit | MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

SF 3/12 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

