

VG M25-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version | VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamide 6 |
| Référence | 1909710000 |
| Type | VG M25-K67 |
| GTIN (EAN) | 4032248536634 |
| Qté. | 25 pièce(s) |

VG M25-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|-------|-------------------|------------|
| Hauteur | 37 mm | Hauteur (pouces) | 1,457 inch |
| Longueur | 47 mm | Longueur (pouces) | 1,85 inch |
| Poids net | 24 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C...80 °C |
|-------------------------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| Bague d'étanchéité | NBR | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
| Couple contre-écrou, max. | 8,5 Nm | Couple contre-écrou, min. | 7,5 Nm |
| Couple de serrage | 3,5 Nm | Couple raccord, max. | 8,5 Nm |
| Couple raccord, min. | 7,5 Nm | Couple écrou borgne, max. | 8,5 Nm |
| Couple écrou borgne, min. | 7,5 Nm | Degré de protection | IP67 |
| Diamètre du câble extérieur, max. | 18 mm | Diamètre du câble extérieur, min. | 13 mm |
| Filetage (extérieur) | M 25 | Halogène | Non, Oui |
| Longueur du filetage | 10 mm | Matériau | Polyamide 6 |
| Normes | EN/IEC 62444 | Pas de vis | 1,5 mm |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -20 °C |
| Presse-étoupes | Métrique | Silicone | Non |
| Taille de clé 1 | 33 mm | | |

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

VG M25-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Écrous en plastique, gris



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type | SKMU M25 - K GR | Version |
| Référence | 1772470000 | SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 25, 6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248 1302 14 | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

Joint plat polyéthylène - GWDR PO



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type | GWDR M25-PO | Version |
| Référence | 1777950000 | GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, M 25, |
| GTIN (EAN) | 4032248 1582 18 | Polyéthylène |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

Fiche de données**VG M25-K67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Joint plat néoprène - GWDR NP**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type | GWDR M25-NP | Version |
| Référence | 1736250000 | GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, M 25, Néoprène |
| GTIN (EAN) | 4008190956042 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |