

VG H M25 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG H (Demi presse-étoupes HDC), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, Laiton, nickelé
Référence	1921740000
Type	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
Qté.	25 pièce(s)

VG H M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	11,5 mm	Hauteur (pouces)	0,453 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0,984 inch
Poids net	18,76 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	NBR	Degré de protection	IP65
Degré de protection avec GWDR	IP65	Diamètre du câble extérieur, max.	18 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	8,5 mm	Encoche dans pièce d'étanchéité, diamètre 1	8,5 mm
Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 2	11,5 mm	Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 3	14,5 mm
Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 4	18 mm	Filetage (extérieur)	M 25
Halogène	Oui	Joint	NBR
Joint torique	NBR	Longueur du filetage	8 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	60 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Presse-étoupes	Métrique, M 25	Taille de clé	25 mm
Taille de clé 1	25 mm	Taille de clé 2	25 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	