

H0,75/16DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Version | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris |
| Référence | 2091010000 |
| Type | H0,75/16DS GR |
| GTIN (EAN) | 4050118421606 |
| Qté. | 500 pièce(s) |

H0,75/16DS GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,094 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés, taille spéciale, couleur grise | Version | Norme |
|--------------------------|--|---------|-------|
|--------------------------|--|---------|-------|

Embouts

| | | | |
|--|----------------------|--|--------|
| Couleur | DIN | Diamètre de la collerette (D2) | 3,4 mm |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1,2 mm | Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0,3 mm |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,15 mm | L1 en mm | 16 mm |
| Longueur de dénudage | 12 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 10 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 0,75 mm ² | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 18 |

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E354986 |

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | Technical information - EN Technical information - DE |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

H0,75/16DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

